



19483000 LEDClassic 50W GU10 WW 36D ND UE SRT4

Philips Classic ultraeffiziente LED Lampe mit Energieeffizienzlabel A ersetzt 50W, GU10 Sockel, warmweiss (2700K), liefert nachhaltige and langlebige LED Beleuchtung.

Die Lampen innerhalb dieser hocheffizienten Produktkategorie halten 50 Jahre, ca. 3,5x so lange wie Standard-LED-Lampen, fuer weniger Muell. Zudem bieten sie bis zu 60 Prozent Ersparnis gegenueber Standard-LED-Lampen. Dies fuehrt zu einer niedrigeren Stromrechnung, geringeren CO2-Emmissionen und zu einem lebenswerteren Planeten. Immer mit dem EyeComfort Qualitaetsversprechen. Denn eine schlechte Lichtqualitaet kann die Gesundheit der Augen beeintraechtigen. Daher ist es wichtiger denn je, das eigene Zuhause richtig zu beleuchten. Philips LED-Lampen erfuellen strenge Pruefkriterien, um sicherzustellen, dass sie unseren Anforderungen an den Sehkomfort entsprechen.

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	2,1
Ersatzwattage	
Sockel	GU10
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	50000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen	375
Kelvin	2700
Schalthaefigkeit	50000
RA-Wert	80

Codes

EAN Artikel	8720169194830
Bestellnummer (EOC)	872016919483000
10NC	9290036346

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	52
Artikel mit Verpackung / g	156

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim
Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung

Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	klar

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	5,4	5	5
Verpackung in cm (H/B/T)	13,2	6,3	5,3

Energieeffizienz

Kategorie	A
-----------	---

Verschiedenes

Typ



Ausstellungsdatum: 15.06.2023

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.