

## Información sobre productos

**03 05 140**

### Alicate universal

DIN ISO 5746



- Con zonas de agarre para materiales planos y redondos, muy versátil
- Para cortar alambre blando y duro
- Con filos de corte largos para cortar cables más gruesos
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción; dureza aprox. de los filos 60 HRC
- Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite en varias etapas



Información general	
Núm. de artículo	03 05 140
EAN	4003773039730
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	139 g
Dimensiones	140 x 57 x 18 mm
Norma	DIN ISO 5746
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica
Características técnicas	
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 2,8 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 1,8 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 9,0 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	10,0 mm <sup>2</sup>

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.