

## Productinformatie

# 13 02 160

## Bedradingstang



- De ideale tang bij bedradingswerkzaamheden
- Voor het grijpen en buigen van draden
- Voor het knippen van middelharde en harde draad
- Precizie-snijkmanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkmanten ca. 60 HRC
- Met precisie afstrip-uitsparingen
- Voor het krimpen van adereindhulzen
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



### Algemeen


Artikel-nr.	13 02 160
EAN	4003773010470
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	139 g
Afmetingen	160 x 59 x 19 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 2,5
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 1,6
Afstripcapaciteiten vierkante millimeter	0,5 — 0,75 / 1,5 / 2,5 mm <sup>2</sup>

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen







Strippen



Lemmen



Krimpen 0,5 tot 2,5 mm<sup>2</sup>



Grijpen