

bott **ladekast** **cubio**

hoogte x breedte x diepte 1000 x 1050 x 750 mm, 5 lade(n), met lade voor normale belastingen, afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 124392



bott Grootvolume-ladekast cubio

Stationair

ladekast

- hoogte x breedte x diepte 1000 x 1050 x 750 mm
- 5 lade(n)
- laden hoogte 2x100 mm/2x200 mm/1x300 mm
- constructie van plaatstaal
- Met greeplijst en etiketteervlak
- draagvermogen per lade 75 kg
- met lade voor normale belastingen
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 100 %
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating














- 3 jaar garantie

Technische details





meubeltype	kast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
type kast	ladekast	oppervlak romp	m. poedercoating
materiaal	plaatstaal	oppervlak front	m. poedercoating
hoogte	1000 mm	uittrekblokkering	uittrekblokkade
breedte	1050 mm	soort uittrekking	lade voor normale belastingen
diepte	750 mm	afsluitbaar	ja
laden aantal	5 stuks	sluitsysteem	5-punts sluitsysteem
laden aantal x hoogte	2x100 mm/2x200 mm/1x300 mm	scheidingswand	nee
fronthoogte 100 mm	2 stuks	beletteringsveld	etiketteervlak
draagvermogen lade	75 kg	greep	greeplijst
kast uitrusting	lades	verrijdbaar	nee
uittrekrail lade	kogelgelagerd	garantie	3 jaar
uittrekbare lade	100 %	gewicht	127,7 kg

Gerelateerde Producten

125770		reservesleutel, voor ladekast, van messing (glansvernikkeld)
125771		reservesleutel, voor ladekast, van messing (glansvernikkeld)
125772		5-punts sluitsysteem, voor ladekast
125774		elke lade afzonderlijk afsluitbaar, voor ladekast
125788		oplegelement kast, met afrolrand aan 4 zijden, hoogte x breedte x diepte 15 x 1050 x 750 mm
126248		onderrijdsokkel voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 100 x 1050 x 750 mm
126253		gereedschapshouder, passend voor 13 delen, hoogte x breedte x diepte 37 x 150 x 37 mm, van kunststof/aluminium in zwart
126254		gereedschapshouder, passend voor 5 delen, hoogte x breedte x diepte 37 x 300 x 30 mm, van kunststof/aluminium in zwart
126255		opleghoek, hoogte x breedte x diepte 60 x 80 x 20 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs

126256		etiketlijst, voor ladekast
126258		freeshouder, diameter 10 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126259		freeshouder, diameter 13 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126260		freeshouder, diameter 16 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126261		freeshouder, diameter 22 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126262		freeshouder, diameter 27 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126263		freeshouder, diameter 32 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126264		freeshouder, diameter 40 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126265		freeshouder, diameter 50 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126269		antislipmat, hoogte x breedte x diepte 2,5 x 925 x 625 mm, voor kast breedte x diepte 1050 x 750 mm
126288		bak, 18 bakken (4 x B 70 mm, 6 x B 45 mm, 8 x B 33 mm) + 72 bakwanden, hoogte x breedte x diepte 28 x 1050 x 750 mm

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, Van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
974176		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood