

VARIOfit

Möbelhund®

Europa 100K

draagvermogen 500 kg, laadvlak
lengte x breedte 600 x 350 mm,
laadhoogte 145 mm, platform
gesloten, platform van Multiplex met
rubber laag, met rubberen buffer
rondom als aanrijdbeveiliging,
constructie in zwart, 4 zwenkwielen,
Met kunststof-banden op kunststof-
velg



VARIOfit

VE 2 stuks

Artikelnummer: 139191



VARIOfit Möbelhund® Europa 100K

draagvermogen 500 kg

Möbelhund®

- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 600 x 350 mm
- laadhoogte 145 mm
- platform gesloten
- platform van Multiplex met rubber laag, met rubberen buffer rondom als aanrijdbeveiliging
- constructie in zwart
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 100 mm
- Met kunststof-banden op kunststof-velg

Technische details

transporttoestel	dolly	oppervlak platform	met rubber laag
type roller	transportwagen	platform uitrusting	rubberen rand
draagvermogen	500 kg	kleur	zwart

euronorm	nee	stuurstang	nee
laadhoogte	145 mm	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
lengte laadvlak	600 mm	banden	kunststof
breedte laadvlak	350 mm	materiaal velg	kunststof
platform	gesloten	wiel-Ø	100 mm
materiaal platform	Multiplex	gewicht	11 kg