

RAU

établi roulant

Serie 8000

hauteur x largeur x profondeur 880 x 1500 x 700 mm, plateau de table en hêtre, force 450 kg, finition de la structure 4 roul., soubassement 1 tiroir, 1 barre de poussée, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, soubassement avec 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes



RAU.



Numéro d'article: 148672



RAU Établi Serie 8000

établi roulant

- hauteur x largeur x profondeur 880 x 1500 x 700 mm
- plateau de table en hêtre
- épaisseur de panneau 40 mm
- force 450 kg
- finition de la structure 4 roul.
- soubassement 1 tiroir, 1 barre de poussée
- hauteur des tiroirs 1x150 mm
- force par tiroir 50 kg
- tiroirs sur glissière à galets, extension 90 %
- avec poignée barre
- avec bandes d'inscription
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en

RAL7035 gris clair

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- soubassement avec 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- avec bandage caoutchoucsur jante polypropylène
- Ø de roue 125 mm
- Produit livré livré monté
- 10 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------|---|
| type de meuble | table | glissière tiroir | sur glissière à galets |
| type de table | établi | poignée | poignée barre |
| Exécution du bâti | 4 roul. | champ d'inscription | bandes d'inscription |
| forme de châssis | piètement 4 pieds | matériau de plaque | hêtre |
| hauteur | 880 mm | matériau de châssis | acier |
| largeur | 1500 mm | surface de châssis | finition peinture époxy |
| profondeur | 700 mm | couleur du châssis | gris clair // RAL7035 |
| épaisseur de panneau | 40 mm | surface de face avant | finition peinture époxy |
| charge | 450 kg | couleur de la face avant | bleu gentiane // RAL5010 |
| hauteur réglable | non | roulant | oui |
| conducteur d'électricité | non | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| équipement établi | 1 tiroir, 1 barre de poussée | pneumatique | caoutchouc |
| nombre de tiroirs | 1 pièce | matériau de jante | polypropylène |
| nombre x hauteur tiroirs | 1x150 mm | Ø de roue | 125 mm |
| hauteur frontale 150 mm | 1 pièce | livraison | livré monté |
| capacité de charge de tiroir | 50 kg | garantie | 10 années |
| extension tiroir | 90 % | Poids | 67 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 148770 |  | kit de séparateurs pour tiroirs pour établi, 1 séparateurs longitudinaux + 4 séparateurs en tôle, convient pour hauteur frontale 120 - 150 mm |
| 148773 |  | kit de séparateurs pour tiroirs, avec 16 compartiments, convient pour hauteur frontale 120 - 360 mm, hauteur 90 mm |
| 148774 |  | tapis de sol anti-dérapage pour établi, largeur x profondeur 490 x 560 mm |