

Miltex revêtement de sol industriel Yoga Meter Basic

marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 1200 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris

Mindestbestellmenge = 2 m

Numéro d'article: 194858



YOGA
METER
BASIC



Miltex Revêtement de sol pour atelier Yoga Meter Basic

revêtement de sol industriel

- convient pour zones de travail sèches, par ex. devant les machines de production, les machines à commande numérique et les zones avec copeaux d'usinage
- marchandise au mètre
- hauteur x largeur 9 x 1200 mm, longueur max. 18300 mm
- En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
- avec bordure biseautée sur tous les côtés
- Résistant à la température jusqu'à +60 °C
- fonction anti-dérapante R 11 contrôlée selon DIN 51130













Détails techniques

équipement du poste de travail	revêtement de sol	largeur	1200 mm
revêtement de sol	revêtement de sol industriel	Longueur max.	18300 mm
confection	marchandise au mètre	équipement revêtement de sol	avec bordure biseautée sur tous les côtés

convient pour (secteurs)	zones de travail sèches, par ex. devant les machines de production, les machines à commande numérique et les zones avec copeaux	conducteur d'électricité	non
matériau de surface de roulement	PVC	difficilement inflammable	non
surface de revêtement de sol	stries dans le sens de la longueur	résistance à la température	jusqu'à +60 °C
couleur	gris	norme	fonction anti-dérapante R 11 contrôlée selon DIN 51130
hauteur	9 mm	Poids	4 kg
longueur	2000 mm		

Cela s'adapte aussi ...

221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 225 mm, qualité de papier cellulose, en blanc
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
504400		distributeur de pansements, remplissage : 2 x 45 pansements hydrofuges, hauteur x largeur 135 x 230 mm, boîtier en plastique en vert
508821		siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir
527157		kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois
528713		établi, hauteur x largeur x profondeur 840 x 2000 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis piètement 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 2 armoires, 1/2 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL5010 bleu gentiane

