


## Format Tresorbau brandwerende kluis

veiligheidsniveau: VdS 1,  
brandbeveiliging: S 120 P, hoogte x  
breedte x diepte 1450 x 570 x 658  
mm, 2 niveaus, voor 14 ordners,  
romp gelakt, front gelakt

Artikelnummer: 215506



○ ○ ○  
**FORMAT**  
The Safe Company



## Format Tresorbau Kluis

### Veiligheidsniveau VdS 1 / ECB.S / S 120 P

Format Tresorbau brandwerende kluis

- veiligheidsniveau: VdS 1
- brandbeveiliging: S 120 P
- uitzettende afdichtingen ter bescherming tegen bluswater en brandgassen
- hoogte x breedte x diepte 1450 x 570 x 658 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1188 x 383 x 427 mm
- 2 niveaus
- voor 14 ordners

- vleugel deur
- deuropeningshoek 180 °
- afsluitbaar met dubbel baardslot
- vergrendeling vierzijdig
- slotbout Ø 25 mm
- dubbel beschermingsmechanisme met extra noodvergrendeling
- romp meerwandig
- deur vier wanden, 133 mm dik
- constructie van staal
- romp gelakt
- front gelakt
- verzekeringsbescherming: beroepshalve tot 20.000 €/privé tot 65.000 €
- voorbereid voor vloerverankering
- gewicht 375 kg

## Technische details

meubeltype	kast	breedte binnen	383 mm
type kast	veiligheidskast	binnendiepte	427 mm
hoogte	1450 mm	wandconstructie	meerwandig
breedte	570 mm	type deur	vleugel deur
diepte	658 mm	openingshoek deur	180 °
volume	194 l	dikte deur	133 mm
veiligheidsniveau	VdS 1	deurconstructie	vier wanden
kast uitrusting	legborden	kast veiligheidsuitrusting	dubbel beschermingsmechanisme met extra noodvergrendeling
legborden / schappen aantal	2 stuks	materiaal	staal
ordnercapaciteit	14 stuks	oppervlak romp	gelakt
verankering	vloerverankering	oppervlak front	gelakt
vergrendeling	vierzijdig	afsluitbaar	ja
brandveiligheid	S 120 P	sluitsysteem	dubbel baardslot
verzekerbaar	ja	diameter slotbout	25 mm
verzekeringsbescherming	beroepshalve tot 20.000 €/privé tot 65.000 €	oppervlak legbord	gelakt
inbraakbeveiliging	ja	gewicht	375 kg
binnenhoogte	1188 mm		

## Gerelateerde Producten

528150





cijfercombinatieslot, diepte 42 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

## Dit past ook bij ...

139643



sorteerstation, 12 vakken, passend voor DIN C4, voor de inbouw in kasten, hoogte x breedte x diepte 293 x 723 x 331 mm, van Polystyreen in grijs/blauw

146303		mobile papiervernietiger, snijmanier partikels 4 x 10 mm, snijvermogen tot 6 vel, volume bak 30 l, veiligheidsniveau: P-4, O-1, T-2, E-2, hoogte x breedte x diepte 520 x 444 x 360 mm
504279		stationsklok, kwartsuurwerk, wijzerplaat in wit met streepaanduiding, diameter 300 mm, behuizing van ABS in zilverkleurig, spanningsverzorging via batterijgebruik