

Cemo PE-opvangbak

voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 250 l, hoogte x breedte x diepte 340 x 1205 x 805 mm, Gemaakt met geperforeerde plaat van polyethyleen, glad legbord



Artikelnummer: 220784

Cemo Opvangbak

PE-opvangbak

- voor opslag onderdak
- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 2 x 200 liter vat
- opvangvolume 250 l
- hoogte x breedte x diepte 340 x 1205 x 805 mm
- van hogedruk polyethyleen in zwart
- Gemaakt met geperforeerde plaat van polyethyleen
- glad legbord







Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	diepte	805 mm
type opvangbak	PE-opvangbak	materiaal	hogedruk polyethyleen
opslagplaats	onderdak	kleur	zwart
opvangvolume	250 l	opvangbak uitrusting	geperforeerde plaat
capaciteit	2 x 200 liter vat	materiaal rooster	polyethyleen
geschikt voor gevaarlijke	aquatoxische en bijtende	onderbouw	glad legbord

stof	stoffen		
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	onderrijdbaar	nee
hoogte	340 mm	verrijdbaar	nee
breedte	1205 mm	gewicht	29 kg

Gerelateerde Producten

220795		vergrendelnok voor opvangbak
220796		rooster voor opvangbak, voor opvangbak met 224 l volume, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
220797		geperforeerd rooster voor opvangbak, voor opvangbak met 224 l volume, van polyethyleen
220799		opzetelement voor opvangbak, hoogte 205 mm