

RAU

werkbank

Tom

hoogte x breedte x diepte 760 - 1080 x 1500 x 1000 mm, tafelblad van hout met linoleumlaag in lichtgrijs gemarmerd, draagvermogen 500 kg, hoogteverstelling via geperforeerd onderstel, uitvoering frame 4 voeten, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs



RAU.



Artikelnummer: 222092



RAU Werkbank Tom

de praktische hulp

werkbank













- hoogte x breedte x diepte 760 - 1080 x 1500 x 1000 mm
- bladdikte 25 mm
- tafelblad van hout met linoleumlaag in lichtgrijs gemarmerd
- draagvermogen 500 kg
- hoogteverstelling via geperforeerd onderstel
- uitvoering frame 4 voeten
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie






Technische details

| | | | |
|------------|----------|-----------------|------------------|
| meubeltype | tafel | materiaal plaat | hout |
| type tafel | werkbank | oppervlak plaat | met linoleumlaag |

| | | | |
|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| uitvoering frame | 4 voeten | kleur plaat | lichtgrijs gemarmerd |
| hoogte | 760-1080 mm | vorm onderstel | 4-voetonderstel |
| breedte | 1500 mm | materiaal onderstel | staal |
| diepte | 1000 mm | oppervlak onderstel | m. poedercoating |
| dikte plaat | 25 mm | kleur onderstel | lichtgrijs // RAL7035 |
| draagvermogen | 500 kg | verrijdbaar | nee |
| in hoogte verstelbaar | ja | levering | gedemonteerd |
| hoogteverstelling door | geperforeerd onderstel | garantie | 5 jaar |
| werkbank uitrusting | geen | gewicht | 95,07 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 222105 |  | laden-onderbouw voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 175 x 425 x 600 mm, 1 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw |
| 222106 |  | laden-onderbouw voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 395 x 480 x 600 mm, 2 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw |
| 222107 |  | verrijdbaar ladeblok voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 540 x 480 x 600 mm, 2 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw |
| 222108 |  | laden-onderbouw voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 395 x 480 x 600 mm, 3 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw |
| 222109 |  | verrijdbaar ladeblok voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 540 x 480 x 600 mm, 3 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw |
| 222110 |  | laden-onderbouw voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 545 x 480 x 600 mm, 2 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw |
| 222111 |  | verrijdbaar ladeblok voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 690 x 480 x 600 mm, 2 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw |
| 222112 |  | laden-onderbouw voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 545 x 480 x 600 mm, 3 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw |
| 222113 |  | verrijdbaar ladeblok voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 690 x 480 x 600 mm, 3 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw |
| 222114 |  | laden-onderbouw voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 545 x 480 x 600 mm, 4 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw |
| 222116 |  | verrijdbaar ladeblok voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 690 x 480 x 600 mm, 4 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw |
| 222123 |  | uittreklade voor toetsenbord voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 85 x 640 x 485 mm, draagvermogen 20 kg, met uittrekbaar muisblad, naar keuze links of rechts uittrekbaar |

| | | |
|--------|---|--|
| 222124 |  | CPU-houder voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 500 x 150 - 230 x 500 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs |
| 222125 |  | pc-roldeurkast voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 620 x 360 x 650 mm, achterwand met kabeldoorvoer, apparaatventilator en filtermat, romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs |
| 222130 |  | legbord voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 375 x 1500 x 300 mm, draagvermogen 10 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, met afrolrand aan 3 zijden |
| 222132 |  | 2 zwenk- en 2 bokwielen, voor werkbank, banden TPE, bouwhoogte 150 mm |
| 222133 |  | 4 zwenkwielen, voor werkbank, banden TPE, bouwhoogte 150 mm |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 221109 |  | Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit |
| 221140 |  | poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in wit |
| 221143 |  | beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9 |
| 221242 |  | vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart |
| 221330 |  | beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie |
| 222683 |  | poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm |