


Hymer verrijdbare boktrap 8224

trap beide zijden, 2 x 6 treden met profiel (incl. bordes), standhoogte 0,92 m, balklengte 1,53 m, van aluminium

Artikelnummer: 231330



HYMER



verrijdbare boktrap

- trap beide zijden
- 2 x 6 treden met profiel (incl. bordes)
- standhoogte 0,92 m
- diepte trede 80 mm
- balklengte 1,53 m
- trede-boomverbinding afgekant
- Verhoogde stabiliteit door verstevigende schoren bij stootbord
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging en starre schoren tegen per ongeluk dichtklappen
- vervangbare laddervoeten en 4 zwenkbare geveerde wielen aan het balkeinde
- van aluminium
- opgesteld hoogte x breedte 1400 x 500 mm









- gewicht 11,6 kg
- conform EN 131
- geschikt voor TRBS 2121-2 conform gebruik

Technische details

stijgtechniek	staande trap	sport-/dwarsverbinding	afgekant
laddertype	verrijdbare boktrap	veiligheidsuitrusting ladder	spreidbeveiliging en starre schoren tegen per ongeluk dichtklappen
materiaal	aluminium	veiligheidsbeugel	nee
gebruik	beide zijden	spreidbeveiliging	ja
lengte paal	1,53 m	ladder uitvoering	tweedelig
standhoogte	0,92 m	opbergbak	nee
treden aantal	2 x 6	versteviging	verstevigende schoren bij stootbord
type trede/sport	treden met profiel	ladder voor op de trap	nee
diepte trede	80 mm	onderbouw	vervangbare laddervoeten en 4 zwenkbare geveerde wielen
hoogte	1400 mm	norm	EN 131
breedte	500 mm	norm trbs (technische regels voo	TRBS 2121-2
verrijdbaar	ja	gewicht	11,6 kg

Dit past ook bij ...

149272		keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur
215546		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal diameter 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m ² , van vlies/PE