

## **bott** **gereedschapswagen** verso

hoogte x breedte x diepte 980 x 800 x 600 mm, tafelblad van multiplex, uitvoering frame 4 wielen, uitrusting: 2 laden, 1 kast, Met dubbele vleugel deur, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, onderbouw 4 wielen



**Artikelnummer: 233158**

### gereedschapswagen





- hoogte x breedte x diepte 980 x 800 x 600 mm
- tafelblad van multiplex
- uitvoering frame 4 wielen
- uitrusting: 2 laden, 1 kast
- laden hoogte 2x100 mm
- draagvermogen per lade 50 kg
- ladegeleider 100 %
- met volledig uittrekbaar
- Met dubbele vleugel deur
- met duwbeugel
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- onderbouw 4 wielen
- wiel Ø 125 mm

|                       |                      |                      |                       |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| meubeltype            | tafel                | uittrekblokkering    |                       |
| type tafel            | werkbank             | greep                | duwbeugel             |
| uitvoering frame      | 4 wielen             | materiaal plaat      | multiplex             |
| onderbouw             | 4 wielen             | materiaal onderstel  | staal                 |
| hoogte                | 980 mm               | oppervlak onderstel  | m. poedercoating      |
| breedte               | 800 mm               | kleur onderstel      | lichtgrijs // RAL7035 |
| diepte                | 600 mm               | oppervlak front      |                       |
| in hoogte verstelbaar | nee                  | kleur voorkant       | lichtgrijs // RAL7035 |
| werkbank uitrusting   | 2 laden, 1 kast      | materiaal verwerking | gelast                |
| laden aantal          | 2 stuks              | deuren aantal        | 1 stuks               |
| laden aantal x hoogte | 2x100 mm             | type deur            | dubbele vleugel deur  |
| draagvermogen legbord | 75 kg                | verrijdbaar          | ja                    |
| oppervlak romp        |                      | wielen aantal/soort  | 4 wielen              |
| soort uittrekking     | volledig uittrekbaar | wiel-ø               | 125 mm                |
| draagvermogen lade    | 50 kg                | gewicht              | 64,977 kg             |
| uittrekbare lade      | 100 %                |                      |                       |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 232994 |    | scheidings- en vakkenwanden, met 5 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag  |
| 232996 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag  |
| 232998 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 15 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 233015 |  | schuimstofelement, lengte x breedte 800 x 550 mm, van rubber in zwart  |
| 233448 |  | lade-indelingsset, met 24 vakken, van polypropyleen in lichtgrijs  |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 102657 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen  |
| 217145 |  | handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal  |
| 218389 |  | bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder   |
| 230322 |  | draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchroomd, frame met 5 wielen |

