

## Cascoo roulette fixe

force 250 kg, avec bandage élastique, moyeu avec Double roulement à billes, diamètre 125 mm, longueur moyeu 50 mm, jante en aluminium, fixation avec panneau

Numéro d'article: 243114



roulette fixe

- force 250 kg
- avec bandage élastique
- moyeu avec Double roulement à billes
- diamètre 125 mm
- longueur moyeu 50 mm
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 80/77x60 mm

### Détails techniques

|                       |                                      |                     |         |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|---------|
| manutention dynamique | roulettes                            | élément de fixation | panneau |
| type de roulettes     | roulettes pour moyens de manutention | matériau de boîtier | acier   |
| modèle                | roulette fixe                        | frein               | sans    |
| charge                | 250 kg                               | pare-fils           | non     |
| pneumatique           | élastique                            | longueur de moyeu   | 50 mm   |

|                   |                           |                      |             |
|-------------------|---------------------------|----------------------|-------------|
| Ø de roue         | 125 mm                    | distance trou de vis | 80/77x60 mm |
| matériau de jante | aluminium                 | surface de boîtier   | galvanisé   |
| roulement         | Double roulement à billes | Poids                | 1,08 kg     |