

Casco inbouwwiel

draagvermogen 800 kg, diameter 250 mm, met Polyurethaan-banden, naaf met dubbel kogellager, velg van aluminium

Artikelnummer: 243620



inbouwwiel

- draagvermogen 800 kg
- diameter 250 mm
- met Polyurethaan-banden
- naaf met dubbel kogellager
- velg van aluminium
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	wielen	materiaal velg	aluminium
roltype	transportapparaatwielen	wiellager	dubbel kogellager
bouwmodel	wiel	rem	zonder
draagvermogen	800 kg	draadvangkappen	nee
banden	Polyurethaan	gewicht	1,529 kg
wiel-ø	250 mm		

