


container voor gevaarlijke stoffen

Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen, voor opslag buiten (actief), hoogte x breedte x diepte 2375 x 4075 x 2875 mm, constructie van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw



Artikelnummer: 501509



container voor gevaarlijke stoffen

Voor actieve opslag van aquatoxische en ontvlambare stoffen

container voor gevaarlijke stoffen

- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- voor opslag buiten (actief)
- hoogte x breedte x diepte 2375 x 4075 x 2875 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1960 x 3980 x 2780 mm
- met bodempvangbak en rooster
- bodempvangbak met 2000 l opvangvolume
- dubbele vleugel deur
- met natuurlijke ventilatie door ventilatie-openingen in de bodem
- constructie van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
- rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- LET OP: Lossen met heftruck of kraan noodzakelijk



| | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| opslagtype gevaarlijke stoffen | container | opvangvolume vloeropvangbak | 2000 l |
| type container | container voor gevaarlijke stoffen | ventilatie kast | natuurlijk door openingen in de bodem |
| geschikt voor gevaarlijke stoffe | aquatoxische en brandbare stoffen | brandveiligheid | niet beschermd tegen brand |
| opslagplaats | buiten | isolatie | nee |
| opslag | actief | type deur | dubbele vleugel deur |
| hoogte buiten | 2375 mm | breedte deur | 1950 mm |
| breedte buiten | 4075 mm | materiaal | staal |
| diepte buiten | 2875 mm | oppervlak | gelakt |
| diepte binnen | 2780 mm | kleur | blauw // RAL 5015 |
| binnenhoogte | 1960 mm | materiaal rooster | staal |
| binnenbreedte | 3980 mm | oppervlak rooster | verzinkt |
| binnendiepte | 2780 mm | levering | voorgemonteerd |
| container uitrusting | technische geforceerde ventilatie | lossen per kraan/vorkheftruck no | ja |
| bodem uitvoering | bodemopvangbak, rooster | gewicht | 1280 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 201489 |  | helling voor steekwagen voor container voor gevaarlijke stoffen, lengte x breedte 1200 x 1000 mm |
| 201490 |  | helling voor vorkhefwagen voor container voor gevaarlijke stoffen, hoogte x lengte x breedte 320 x 2900 x 1000 mm |
| 201491 |  | ventilatie, voor container voor gevaarlijke stoffen, explosiebeveiligd |
| 201494 |  | schakelkast, voor container voor gevaarlijke stoffen |
| 505868 |  | roosterstelling voor container voor gevaarlijke stoffen, breedte x diepte 800 x 500 mm, 3 niveaus met rooster, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag |
| 505869 |  | roosterstelling voor container voor gevaarlijke stoffen, breedte x diepte 1800 x 500 mm, 3 niveaus met rooster, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag |
| 505870 |  | roosterstelling voor container voor gevaarlijke stoffen, breedte x diepte 2600 x 500 mm, 3 niveaus met rooster, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag |
| 700173 | | Stapelaar-/Kraanontlading |