

C+P

armoire multicases

Resisto

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 770 x 540 mm, avec 4 compartiments, répartition 2x2, largeur du compartiment 330 mm, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec thermolaquage, face avant avec thermolaquage

Numéro d'article: 523457

Resisto



C+P armoire multicases Resisto

avec portes extrêmement robustes

armoire multicases







- convient pour lieux publics ou les zones très fréquentées présentant un risque de vandalisme
- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 770 x 540 mm
- avec 4 compartiments, répartition 2x2
- largeur du compartiment 330 mm
- porte battante convexe vers l'avant pour une stabilité et une résistance maximales même contre les coups de pied
- portes battantes avec charnière à espagnolette et amortisseur
- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur
- Le limiteur d'ouverture de porte sert de protection contre l'extension excessive de la porte
- verrouillable avec serrure à cylindre

- orifices de ventilation dans la paroi arrière pour une bonne ventilation de l'intérieur de l'armoire
- Avec plateau supérieur
- soubassement socle
- structure en tôle d'acier, soudé
- corps avec thermolaquage
- face avant avec thermolaquage
- avec label de sécurité GS
- 5 années de garantie

Détails techniques

convient pour (secteurs)	lieux publics, très fréquentés	surface de corps	thermolaqué
type de meuble	armoire	surface de face avant	thermolaqué
type d'armoire	armoire multicases	couleur de la tablette	comme couleur du corps
hauteur	1950 mm	surface de tablette	laqué
largeur	770 mm	type de porte	porte battante
profondeur	540 mm	limiteur d'ouverture de porte	oui
nombre de casiers	4 pièce	aération	paroi arrière
Compartimentage	2x2	plateau supérieur	oui
largeur de compartiment	330 mm	certification	GS
soubassement	socle	garantie	5 années
verrouillable	oui	exécution porte	portes battantes avec charnière à espagnolette et amortisseur
système de fermeture	serrure à cylindre	Amortissement de porte	oui
matériau	tôle d'acier	Poids	64,06 kg
matériau de finition	soudé		

Cela s'adapte aussi ...

225185		appareil d'inscription, pour largeur de feuillard 6 - 12 mm, hauteur x largeur x profondeur 203 x 118 x 49 mm
501178		tapis bouclé lavable, convient pour le intérieur et extérieur, longueur x largeur 900 x 600 mm, surface de roulement en polyamide coloris gris
504273		quartzhorloge, disque gradué en blanc avec chiffres arabes, diamètre 300 mm, boîtier en plastique en noir, alimentation électrique par fonctionnement avec batterie
523742		poubelles en acier inoxydable, capacité 40 l, hauteur x diamètre 740 x 350 mm, seau intérieur en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, corps en acier inoxydable, couvercle en acier inoxydable
527161		portemanteau, hauteur x diamètre 1750 x 390 mm, 5 patères à chapeaux et 8 crochets portemanteaux, porte-parapluies avec égouttoir, En acier, pied en plastique, avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en aluminium-argenté
991776		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 20 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc

