

onderwagen voor kratten

draagvermogen 240 kg, laadvlak
lengte x breedte 800 x 600 mm,
platform open, onderstel met
slijtvaste kunststof coating in RAL5010
gentiaanblauw, 2 zwenkwielen en 2
wielen met rem, met massief rubber-
banden



Artikelnummer: 529653

Onderwagen

voor euronorm-bakken

onderwagen voor kratten

- draagvermogen 240 kg
- laadvlak lengte x breedte 800 x 600 mm
- Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken
- platform open
- onderstel met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast
- 2 zwenkwielen en 2 wielen met rem
- met massief rubber-banden

Technische details

transporttoestel	dolly	materiaal verwerking	gelast
type roller	onderwagen voor kratten	wielen aantal/soort	2 zwenkwielen en 2 wielen met rem
draagvermogen	240 kg	banden	massief rubber
euronorm	ja	lengte	800 mm
lengte laadvlak	800 mm	breedte	600 mm
breedte laadvlak	600 mm	oppervlak	kunststof coating
platform	open	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal	staal	gewicht	11 kg

Dit past ook bij ...

532929



palletopzetframe, van naaldhout, Voor palletafmeting lengte x breedte 1200 x 800 mm, nuttige hoogte 200 mm

769235



pallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in zwart