

META magazijnstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 1850 x 1006 x 336 mm, vaklast 80 kg, 4 niveaus met legbord, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 532419



Das Lagersystem



META Inhaakstelling

Aanbouwstelling met aanslagrand

magazijnstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor geordend in werkplaats en archief
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 1850 x 1006 x 336 mm
- veldlast 550 kg
- vaklast 80 kg




- vak breedte x diepte 1000 x 300 mm
- 4 niveaus met legbord
- niveaus met aanslagrand en veiligheidsrand
- Per 25 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

Technische details

meubeltype	stelling	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
stellingtype	magazijnstelling	legborden / niveaus uitrusting	aanslagrand // veiligheidsrand
stellingsysteem	kliksysteem	gebruik	eenzijdig
stellingveld	aanbouwveld	legbord-/niveautype	legbord
geschikt voor (branches)	werkplaats, archief	oppervlak legbord	verzinkt
materiaal	staal	oppervlak standaard	verzinkt
hoogte	1850 mm	opstelhoek uitrichting	recht
breedte	1006 mm	stabiliteit/versteviging/schoren	diagonaalschoren
diepte	336 mm	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
vaklast	80 kg	kleur uitvoering	verzinkt
veldlast	550 kg	levering	gedemonteerd
legborden / schappen aantal	4 stuks	certificering	GS // RAL-keurmerk
vakbreedte	1000 mm	garantie	5 jaar
vakdiepte	300 mm	gewicht	16,5886 kg

Gerelateerde Producten

150072	•	ankerpluggenset voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
--------	---	-----------------------------------------------------------------------------------

532416		magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 1850 x 756 x 336 mm, vaklast 80 kg, 4 niveaus met legbord, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
593503		legbord voor inhaakstelling, breedte x diepte 1000 x 300 mm, voor een vaklast van 80 kg, uitgerust met lengtekanaal en veiligheidsrand, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
609137		muurpluggen voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in stand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
532431		magazijnstelling - grondveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1056 x 336 mm, vaklast 80 kg, 7 niveaus met legbord, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten