

Bauer kiepbak

hoogte x lengte x breedte 665 x 1210 x 840 mm, inhoud 0,3 m³, draagvermogen 750 kg, Robuuste constructie van staal gelakt in RAL2000 geeloranje, onderbouw vorkslaffen



Artikelnummer: 967308



Bauer lage kiepcontainer

gemakkelijk te manoeuvreren in beperkte ruimte door de lage constructie

kiepbak



- lage bouwvorm
- hoogte x lengte x breedte 665 x 1210 x 840 mm
- inhoud 0,3 m³
- draagvermogen 750 kg
- gewicht 123 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 60 x 200 mm
- afstand vorkslaffen 300 mm
- materiaaldikte 3 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- automatisch terugzwenkmechanisme na leging met vergrendeling in de uitgangspositie en automatische vergrendeling van de kantelbeveiliging
- Met kettingbeveiliging tegen wegglijden
- Zeer stabiel door omgeslagen randversteving rondom en stevig basisframe
- Robuuste constructie van staal gelakt in RAL2000 geeloranje

- onderbouw vorkslaffen


Technische details

baktype	kiepbak	hoogte vorkslaffen	60 mm
inhoud	0,3 m ³	breedte vorkslaffen	200 mm
hoogte	665 mm	afstand vorkkokers	300 mm
lengte	1210 mm	inrijdbreedte	300 mm
breedte	840 mm	kraan	nee
draagvermogen	750 kg	veiligheidsuitrusting bak	beveiligingsketting
bouwwijze	lage bouwvorm	stapelbaar	nee
materiaal	staal	nestbaar	nee
materiaaldikte opvangbak	3 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
wand uitvoering	massief plaatstaal	oppervlak	gelakt
stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom	kleur	geeloranje // RAL2000
kantelfunctie	handmatig	kleur uitvoering	geeloranje // RAL2000
terugzwenkfunctie	automatisch terugzwenkmechanisme na leging met vergrendeling in de uitgangspositie	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
kantelbeveiliging	Kantelbeveiliging automatisch	type deksel	klapdeksel
onderrijdbaar	ja	gewicht	123 kg
onderbouw	vorkslaffen		

Gerelateerde Producten

208964		tweedelig klapdeksel, van staal, voor kiepbak 0,3 m ³ , met corrosiebeschermende zinklaag
518144		wielenet, voor kiepbak, draagvermogen 1350 kg

Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs