

## REMA Polyester Hebebänder mit Durchstreckbügeln S3



Diese professionellen Hebebänder sind besonders geeignet für den intensiven Gebrauch in der Industrie.

### Merkmale

- Farbkodierung nach EN 1492-1.
- Duplex-Ausführung; zweilagiges Band.
- Streifenkodierung, pro Streifen 1t.
- Jede 30 mm Bandbreite bedeutet 1t Traglast.
- Lieferbar bis 20t.
- Einerseits Kranbügel, andererseits Durchsteckbügel.

### Standardlieferung:

- In Plastik verpackt mit Bedienungsanleitung.

### Norm:

- EN1492-1, EN1677

S3					
	W.L.L. (kg)	W.L.L. (kg)	W.L.L. (kg)	W.L.L. (kg)	W.L.L. (kg)
1.000 kg	1.000	800	2.000	1.400	1.000
2.000 kg	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
3.000 kg	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
4.000 kg	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
5.000 kg	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000

Type/Nutzlänge	1000 KG	2000 KG	3000 KG	4000 KG	5000 KG
Bandbreite	30 mm	60 mm	90 mm	120 mm	150 mm
	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
S3-PE-1M	1213031	1213061	1213091	-	-
S3-PE-2M	1213035	1213065	1213095	1213125	1213155
S3-PE-3M	1213037	1213067	1213097	1213127	1213157
S3-PE-4M	1213039	1213069	1213099	1213129	1213159
S3-PE-5M	1213041	1213071	1213101	1213131	1213161
S3-PE-6M	1213043	1213073	1213103	1213133	1213163
S3-PE-7M	1213045	1213075	1213105	1213135	1213165
S3-PE-8M	1213047	1213077	1213107	1213137	1213167
S3-PE-9M	1213049	1213079	1213109	1213139	1213169
S3-PE-10M	1213051	1213081	1213111	1213141	1213171