

brennenstuhl®

Lampe à LED ovale, à détecteur de mouvement infrarouge

- source lumineuse : ce produit contient une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique F
- la lampe contient des LED intégrées
- les LED ne peuvent pas être changées
- à fixer au mur ou au plafond, livré avec borne de raccordement, support mural et jeu de vis
- idéal pour l'extérieur
- classe de protection IP54 - anti-poussière et anti-éclaboussures
- lumière non éblouissante et en même temps économe en énergie
- boîtier en plastique
- portée de détection jusqu'à 8 m
- angle de couverture d'environ 100°
- interrupteur supplémentaire pour un éclairage permanent
- durée d'éclairage d'env. 60 secondes
- consommation d'énergie : 15 W
- flux lumineux : 1680 lm
- température de couleur : 4000 K
- dimensions : (L)106 x (P)63 x (H)205 mm

Exemples d'utilisation :

- idéal pour éclairer les entrées, les allées et les abris de voiture
- convient pour une utilisation dans les endroits humides telles que les garages, les caves, les ateliers et les jardins




Lampe à LED ovale, à détecteur de mouvement infrarouge



Lampe à LED ovale, à détecteur de mouvement infrarouge, vue latérale



Visuel de référence : présente le produit en utilisation



Produit	Couleur	Puissance	Equivalence	Flux lumineux	Reproduction des couleurs	Couleur de lumière	Consommation	classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampe à LED ovale	blanc	15 watts		1.680 lm		4.000 K		F	1270780901	11272016