

Casoo Lenkrolle

Traglast 200 kg, Mit Elastik-Bereifung,
Nabe mit Schwenklager,
Durchmesser 100 mm, Naben Länge
40 mm, Felge aus Polyamid,
Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243371



Lenkrolle

- Traglast 200 kg
- Mit Elastik-Bereifung
- Nabe mit Schwenklager
- Durchmesser 100 mm
- Naben Länge 40 mm
- Felge aus Polyamid
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte
- Schraubloch Abstand 80/77x60 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	ohne
Traglast	200 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Elastik	Länge Nabe	40 mm
Durchmesser Rad	100 mm	Schraubloch Abstand	80/77x60 mm

Material Felge	Polyamid	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Schwenklager	Gewicht	0,77 kg