

PAVOY

Schubladenschrank

Basis Plus

Höhe x Breite x Tiefe 600 x 1023 x 600 mm, 4 Schublade(n), Verschließbar mit Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 404206



PAVOY Schubladenschrank Basis Plus

Schubladenschrank







- Höhe x Breite x Tiefe 600 x 1023 x 600 mm
- 4 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 1x75 mm/1x125 mm/2x150 mm
- Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
- Mit Griffleiste
- Traglast je Schublade 50 kg
- Schubladen auf Rollenführung, Auszug 85 %
- Mit Einzelauszugsperre
- Verschließbar mit Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie




Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Auszugsführung Schublade	auf Rollenführung
Schranktyp	Schubladenschrank	Auszug Schublade	85 %
Material	Stahlblech	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Material Verarbeitung	verschweißt	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Höhe	600 mm	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Breite	1023 mm	abschließbar	ja
Tiefe	600 mm	Schließsystem	Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss
Schubladen Anzahl	4 Stück	Mitteltrennwand	nein
Schubladen Anzahl x Höhe	1x75 mm/1x125 mm/2x150 mm	Griff	Griffleiste
Fronthöhe 75 mm	1 Stück	fahrbar	nein
Fronthöhe 125 mm	1 Stück	Zertifizierung	GS // TÜV
Fronthöhe 150 mm	2 Stück	Garantie	10 Jahre
Schubladentraglast	50 kg	Gewicht	71 kg
Schrank Ausstattung	Schubladen		

Zubehör

404287		Trennbleche, mit 12 Fächern, 3 Längsteiler + 8 Trennbleche, Höhe x Breite 125 x 1023 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
404288		Trennbleche, mit 12 Fächern, 3 Längsteiler + 8 Trennbleche, Höhe x Breite 150 x 1023 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
404303		Riffelgummi-Schrankauflage, Breite 1023 mm, Stärke 3 mm, In schwarz
404304		Riffelgummi-Matte, Breite x Tiefe 1023 x 525 mm, Stärke 3 mm, In schwarz
404307		Beschriftungsleiste für Schubladenschrank, Breite 1023 mm, Rückseite magnetisch
500795		Mulden, mit 48 Fächern, 40 Trennwände, passend für Fronthöhe 75 mm, Höhe x Breite 75 x 1023 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau