


## PAVOY

### Schubladenschrank

#### Basis Plus

Höhe x Breite x Tiefe 600 x 500 x 600 mm, 5 Schublade(n), Verschießbar mit Zylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 500740



### PAVOY Schubladenschrank Basis Plus

#### mit Einfachauszug und Rollenführung

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 600 x 500 x 600 mm
- 5 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 2x75 mm/2x100 mm/1x150 mm
- Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
- Mit Griffleiste
- Traglast je Schublade 50 kg
- Schubladen auf Rollenführung, Auszug 85 %
- Mit Einzelauszugsperre
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie



## Technische Details

|                          |                           |                          |                    |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| Möbeltyp                 | Schrank                   | Auszugsführung Schublade | auf Rollenführung  |
| Schranktyp               | Schubladenschrank         | Auszug Schublade         | 85 %               |
| Material                 | Stahlblech                | Oberfläche Korpus        | pulverbeschichtet  |
| Material Verarbeitung    | verschweißt               | Oberfläche Front         | pulverbeschichtet  |
| Höhe                     | 600 mm                    | Auszugsperre             | Einzelauszugsperre |
| Breite                   | 500 mm                    | abschließbar             | ja                 |
| Tiefe                    | 600 mm                    | Schließsystem            | Zylinderschloss    |
| Schubladen Anzahl        | 5 Stück                   | Mitteltrennwand          | nein               |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 2x75 mm/2x100 mm/1x150 mm | Griff                    | Griffleiste        |
| Fronthöhe 75 mm          | 2 Stück                   | fahrbar                  | nein               |
| Fronthöhe 100 mm         | 2 Stück                   | Zertifizierung           | GS // TÜV          |
| Fronthöhe 150 mm         | 1 Stück                   | Garantie                 | 10 Jahre           |
| Schubladentraglast       | 50 kg                     | Gewicht                  | 50 kg              |
| Schrank Ausstattung      | Schubladen                |                          |                    |

## Zubehör

|        |                                                                                     |                                                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 404273 |  | Trennbleche, mit 6 Fächern, 1 Längsteiler + 4 Trennbleche, Höhe x Breite 100 x 500 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 404275 |  | Trennbleche, mit 6 Fächern, 1 Längsteiler + 4 Trennbleche, Höhe x Breite 150 x 500 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 404293 |  | Riffelgummi-Schrankauflage, Breite 500 mm, Stärke 3 mm, In schwarz                                                                          |
| 404294 |  | Riffelgummi-Matte, Breite x Tiefe 500 x 525 mm, Stärke 3 mm, In schwarz                                                                     |
| 404296 |  | Beschriftungsleiste für Schubladenschrank, Breite 500 mm, Rückseite magnetisch                                                              |
| 500792 |  | Mulden, mit 30 Fächern, 25 Trennwände, passend für Fronthöhe 75 mm, Höhe x Breite 75 x 500 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung   |

## Dazu passt auch ...

|        |                                                                                     |                                                                                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 147357 |  | Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt                                                                                    |
| 194847 |  | Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau |

520197



Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in  
hammerschlagblau