


hofs

Lagerregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1300 x 400 mm, Feldlast 1400 kg / Fachlast 200 kg, 7 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 630825



hofs System-Schraubregal

Grundregal

Lagerregal - Grundfeld

- Geeignet für Archiv- und Lagerräume
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1300 x 400 mm
- Feldlast 1400 kg / Fachlast 200 kg
- Fach Breite x Tiefe 1300 x 400 mm
- 7 Ebene(n) mit Stahlboden
- 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen



Verletzungen

- Fachhöhen je nach Einsatzzweck und Ihrem Bedarf im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfeuern, Ebenenanzahl gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Einseitig handbeschickte Regale mit einer Höhe ab 2.500 mm müssen immer gesichert werden
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Technische Details













| | | | |
|--------------------------------|------------------------|----------------------------|--|
| Möbeltyp | Regal | Böden / Ebenen Stabilität | 3-fache Sicherheitskantung, geschlossene Eckbereiche |
| Regaltyp | Lagerregal | Nutzung | einseitig |
| Regalsystem | Schraubsystem | Regal Ausstattung | Böden |
| Regalfeld | Grundfeld | Böden- / Ebenentyp | Stahlboden |
| geeignet für (Branche/Bereich) | Archiv- und Lagerräume | Oberfläche Boden | verzinkt // kunststoffbeschichtet |
| Material | Stahl | Oberfläche Ständer | verzinkt // kunststoffbeschichtet |
| Höhe | 3000 mm | Aufstellwinkel Ausrichtung | gerade |
| Breite | 1300 mm | Farbe Boden | lichtgrau // RAL7035 |
| Tiefe | 400 mm | Farbe Ständer | lichtgrau // RAL7035 |
| Fachlast | 200 kg | Farbe Ausführung | lichtgrau // RAL7035 |
| Feldlast | 1400 kg | Lieferumfang | Grundregal mit 4 Stützpfeuern, Ebenenanzahl gem. Angebot |
| Böden / Ebenen Anzahl | 7 Stück | Anlieferung | zerlegt |
| Fachbreite | 1300 mm | Zertifizierung | GS // RAL-Gütezeichen |
| Fachtiefe | 400 mm | Garantie | 5 Jahre |
| Höhenverstellraster Ebene | 25 mm | Gewicht | 60,73 kg |

Zubehör




597774



Fachteiler, Für Schraubregal, Höhe x Tiefe 300 x 400 mm, Freistehend, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

| | | |
|--------|---|---|
| 628492 |  | Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1000 x 400 mm, Feldlast 1400 kg / Fachlast 200 kg, 7 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 631817 |  | Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1300 x 400 mm, Feldlast 1400 kg / Fachlast 200 kg, 7 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 645356 |  | Fachboden für Lagerregal, Breite x Tiefe 1300 x 400 mm, Für eine Fachlast von 200 kg, Aus Stahl verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 734456 |  | Rückwand für Schraubregal, Höhe x Tiefe 525 x 400 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Vollblechwand |
| 734467 |  | Rückwand für Schraubregal, Höhe x Tiefe 1050 x 400 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Vollblechwand |
| 734627 |  | Rückwand für Schraubregal, Höhe x Tiefe 1050 x 1300 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Vollblechwand |
| 734729 |  | Gitterrückwand für Schraubregal - Grundfeld, Höhe x Breite 2000 x 1300 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Gitterwand |
| 734853 |  | Gitterrückwand für Schraubregal - Grundfeld, Höhe x Breite 2500 x 1300 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Gitterwand |
| 734886 |  | Gitterrückwand für Schraubregal - Grundfeld, Höhe x Breite 3000 x 1300 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Gitterwand |
| 734933 |  | Rückwand für Schraubregal, Höhe x Tiefe 525 x 1300 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Vollblechwand |
| 735051 |  | Schüttguteiste, Für Schraubregal - Grundfeld, Höhe x Breite 100 x 1300 mm, Aus Stahl verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 735175 |  | Fußblende, Für Schraubregal - Grundfeld, Höhe x Breite 100 x 1300 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 324647 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb |
| 526019 |  | Wand-Sichttafel, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter |
| 763239 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen |