


hofs

Lagerregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1010 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 858459



hofs
REGALSYSTEME



hofs Traversen-Regal

Anbauregal

Lagerregal - Anbaufeld

- Geeignet für Lager und Werkstatt
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1010 x 335 mm
- Feldlast 1000 kg
- Fachlast 150 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 300 mm
- 6 Ebene(n) mit Stahlboden



- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Aufstellwinkel gerade
- Nutzung beidseitig
- Hohe Stabilität durch Diagonalverstrebungen und Längsriegel
- Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Technische Details

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| Möbeltyp | Regal | Nutzung | beidseitig |
| Regaltyp | Lagerregal | Böden- / Ebenentyp | Stahlboden |
| Regalsystem | Stecksystem | Oberfläche Boden | verzinkt |
| Regalfeld | Anbaufeld | Oberfläche Ständer | verzinkt |
| geeignet für (Branche/Bereich) | Lager und Werkstatt | Oberfläche Traversen | verzinkt |
| Material | Stahl | Aufstellwinkel Ausrichtung | gerade |
| Höhe | 2500 mm | Stabilität / Aussteifung / Verst | Diagonalverstrebungen // Längsriegel |
| Breite | 1010 mm | Ständer Ausstattung | Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten |
| Tiefe | 335 mm | Lieferumfang | Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot |
| Fachlast | 150 kg | Farbe Ausführung | verzinkt |
| Feldlast | 1000 kg | Anlieferung | zerlegt |
| Böden / Ebenen Anzahl | 6 Stück | Zertifizierung | RAL-Gütezeichen |
| Fachbreite | 1000 mm | Garantie | 5 Jahre |
| Fachtiefe | 300 mm | Gewicht | 30,8 kg |
| Höhenverstellraster Ebene | 25 mm | | |

Zubehör





100735



Fußblende, Für Steckregal, Höhe x Breite 75 x 1000 mm, Ausgestattet mit Aussteifungstraversen, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

| | | |
|--------|---|--|
| 150122 |  | Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, In lichtgrau |
| 150123 |  | Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 585957 |  | Fachboden für Lagerregal, Breite x Tiefe 1000 x 300 mm, Für eine Fachlast von 150 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 589324 |  | Seitenwand für Steckregal, Höhe x Tiefe 2500 x 300 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Vollblechwand |
| 589721 |  | Rückwand für Steckregal, Höhe x Breite 2500 x 1000 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Vollblechwand |
| 589787 |  | Rückwand für Steckregal, Höhe x Breite 2500 x 1000 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Gitterwand, Maschenweite 50 x 50 mm |
| 599656 |  | Schüttgulleiste, Für Steckregal, Höhe x Breite 100 x 1000 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 858561 |  | Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1010 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 859316 |  | Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1310 x 335 mm, Fachlast 175 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 859407 |  | Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1310 x 335 mm, Fachlast 175 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 868419 |  | Pfosten für Anbauregal, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 870589 |  | Seitenwand für Steckregal, Höhe x Tiefe 2500 x 300 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Lochblechwand |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 324647 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb |
| 526019 |  | Wand-Sichttafel, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter |
| 763239 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen |
| 862489 |  | Systemregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1010 x 635 mm, Fachlast 330 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |