


Technisch specificatieblad

Kanaalcontactdoos BRK 3-voudig

Artikelnr. 6121114



3-voudige kanaalcontactdoos SIGNA IN met verhoogde aanraakbeveiliging en Wieland-connectoren, incl. blindkap (middels steekcombinaties kunnen maximaal 3 SIGNA IN-eenheden worden verbonden) 16 A/250 V.

PC/ABS Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

Stamgegevens

Bestelnr.	6121114
Type	BRK G 3STD rws
Dimensie	900x180x71
Kleur	zuiver wit
RAL-nummer	9010
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol
Materiaal-afk.	PC/ABS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	40,30 kg/100 st.

Technische gegevens

Lengte	71,00 mm
Breedte	900,00 mm
Zijhoogte	180,00 mm
Afdekking	Complete behuizing
Afsluitbaar	<input type="checkbox"/>
Aansluittype	overige
Opdruk/markering	zonder opdruk
Uitvoering van de oppervlakken	Mat
Uitvoering	SCHUKO
Aantal eenheden	3,00
Aantal modules (bij modulaire constructie)	3,00
Uitwerpmechanisme	<input type="checkbox"/>
Type bevestiging	overige
Opschriftplaatje	<input type="checkbox"/>
Spanningsbeveiliging	<input type="checkbox"/>
voor verzwaarde omstandigheden (conform VDE)	<input type="checkbox"/>

Technisch specificatieblad

Kanaalcontactdoos BRK 3-voudig

Artikelnr. 6121114



Technische gegevens

Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Geïsoleerde inbouw	<input checked="" type="checkbox"/>
Klapdeksel	<input type="checkbox"/>
Met Aan/Uit-schakelaar	<input type="checkbox"/>
Met fijnzekering	<input type="checkbox"/>
Met functieverlichting	<input type="checkbox"/>
Met oriëntatielicht	<input type="checkbox"/>
Montagetype	Inbouwinstallatiekanaal
Nominale spanning	250,00 V
Nominale stroom	16,00 A
Beschermingsgraad	IP20
Speciale voeding	zonder speciale voeding
Transparant	<input type="checkbox"/>
Overspanningsbeveiliging	<input type="checkbox"/>
Verdraaide centrale inzet	<input type="checkbox"/>