

# Technisch specificatieblad

90° scharnierbocht, verticaal 60

Art.-Nr. 7006322



Scharnierbocht 90°, verticaal, voor alle types kabelgoten met een zijhoogte van 60 mm.



<b>St</b>	Staal
<b>FS</b>	sendzimir verzinkt

Opmerking extra producttekst | De bocht wordt in ongemonteerde toestand geleverd. Er zijn geen extra bevestigingsmaterialen nodig.

## Stamgegevens

Bestelnr.	7006322
Type	RGBV 610 FS
Omschrijving 1	Scharnierbochtelement
Omschrijving 2	verticaal
Dimensie	60x100
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoopseenheid	1,00 Stuk
Gewicht	173,70 kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

90° scharnierbocht, verticaal 60

Art.-Nr. 7006322



## Technische gegevens



Breedte	100,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Afmeting R	400,00 mm
Uitvoering verbinder	meegeleverde verbinder
Uitvoering	Scharnierbocht compleet
Plaatdikte	1,00 mm
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
Montagegat in bodem	<input type="checkbox"/>
NATO Gatenspatroon	<input type="checkbox"/>
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>
Zijperforatie	<input type="checkbox"/>
Verspanuitvoering	<input type="checkbox"/>