

Geconnecteerde enkelvoudige schakelaar, sokkel, 10 A, 71 x 71 mm, schroefbevestiging, Easywave #-technologie

551-72111

4 jaar
garantie

De geconnecteerde enkelvoudige schakelaar beschikt over een schakelcontact om verlichting te schakelen. Hij bevat een zender en ontvanger die draadloos kan communiceren met de draadloze slimme hub voor Niko Home Control.

Je kunt de geconnecteerde enkelvoudige schakelaar gebruiken om een klassieke schakelaar te vervangen. Hij is voorzien van een extensieklem zodat hij in combinatie met een klassieke drukknop ook heel eenvoudig een wissel- of kruisschakeling kan vervangen.

De geconnecteerde enkelvoudige schakelaar kan zijn eigen contact schakelen.

Na koppeling met de draadloze slimme hub voor Niko Home Control wordt het mogelijk om met de Niko Home Control programmeersoftware bijkomende functionaliteiten te configureren. Zo kun je de schakelaar bijvoorbeeld toevoegen aan een sfeer of alles-uitfunctie.

Het is mogelijk om de bediening los te koppelen van zijn ingebouwd contact. Op die manier heb je volledige flexibiliteit om via de programmeersoftware het schakelcontact en de bediening afzonderlijk van elkaar te configureren. Dit toestel is niet compatibel met de draadloze bridge (550-00640).



Technische gegevens

Geconnecteerde enkelvoudige schakelaar, sokkel, 10 A, 71 x 71 mm, schroefbevestiging, Easywave #-technologie.

- Niet compatibel met de draadloze bridge
- Instellingen aanpassen: Niko Home Control programmeersoftware (vereist smart hub)
- Maximumafstand (tussen schakelaar en slimme hub): 30 m

- Maximale nominale waarde vermogenschakelaar: 16 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
- Communicatieprotocol: Easywave #
- Maximaal radiofrequent vermogen: 6 dBm
- Werkfrequentie: 0.8691 GHz
- Beschermingsgraad: IP20
- Inbouwraam
 - metaaldikte 1 mm
 - glanzend verzinkt op alle zijden
 - met 2 inloopsleuven
- Vereist type inbouwdoos
 - diepte: min. 40 mm (incl. bedradingsruimte)
 - klauw/schroefbevestiging: 60 mm
 - binnendiameter doos: 60 mm
 - meervoudige dozen centerafstand horizontaal: 71 mm
 - meervoudige dozen centerafstand verticaal: 71 mm
- Bevestigingswijze
 - met schroeven, voor eenvoudige bevestiging in inbouwdoos met grijpvlakken

niko

- Centerafstand
 - horizontale koppeling en verticale koppeling met centerafstand 71 mm
 - horizontaal koppelen van meerdere sokkels verloopt snel en perfect door omhooggeploide zwaluwstaarten aan de linker- en rechterzijde
 - extra robuustheid door omhooggeploide randen aan de buitenzijde van de sokkel en de doorzetting naar binnen toe
- Draadcapaciteit
 - tot 2 x 2,5 mm² draad per aansluitklem
- Omgevingstemperatuur: 0 – +40 °C
- Afmetingen (HxBxD): 73 x 73 x 40 mm
- Gewicht: 70 g
- Markering: CE



Afmetingen

