

Kerámia mérőhasáb készlet

Sorozat 516 - 1 mm-ről induló kerámia mérőhasáb készlet

Mintarendelés: ISO szabvány, 112 db-os készlet, 1-es osztály, bizonyítvány; No. 516-339-60.



Kalibrálási bizonyítvány



Gyári bizonyítvánnyal

Blokkok készletenként	No.	Szabvány / Osztály és utótag		Készlet tartalma		
		ISO/DIN/JIS	Méret	Lépés	Darabszám	
112	516-337	(K-osztály): -X0	1,0005	-	1	
	516-338	(0-osztály): -X0	1,001 - 1,009	0,001	9	
	516-339	(1-osztály): -X0	1,01 - 1,49	0,01	49	
	516-340	(Grade 2): -X0	0,5 - 24,5	0,5	49	
			25 - 100	25	4	
103	516-341	(K-osztály): -X0	1,005	-	1	
	516-342	(0-osztály): -X0	1,01 - 1,49	0,01	49	
	516-343	(1-osztály): -X0	0,5 - 24,5	0,5	49	
	516-344	(2-osztály): -X0	25 - 100	25	4	
88	516-370	(0-osztály): -X0	1,0005	-	1	
	516-371	(1-osztály): -X0	1,001 - 1,009	0,001	9	
	516-372	(2-osztály): -X0	1,01 - 1,49	0,01	49	
			0,5 - 9,5	0,5	19	
			10 - 100	10	10	
87	516-345	(K-osztály): -X0	1,001 - 1,009	0,001	9	
	516-346	(0-osztály): -X0	1,01 - 1,49	0,01	49	
	516-347	(1-osztály): -X0	0,5 - 9,5	0,5	19	
	516-348	(2-osztály): -X0	10 - 100	10	10	
76	516-349	(K-osztály): -X0	1,005	-	1	
	516-350	(0-osztály): -X0	1,01 - 1,49	0,01	49	
	516-351	(1-osztály): -X0	0,5 - 9,5	0,5	19	
	516-352	(2-osztály): -X0	10 - 40	10	4	
50 - 100			25	3		
56	516-353	(K-osztály): -X0	0,5	-	1	
	516-354	(0-osztály): -X0	1,001 - 1,009	0,001	9	
	516-355	(1-osztály): -X0	1,01 - 1,09	0,01	9	
	516-356	(2-osztály): -X0	1,1 - 1,9	0,1	9	
1 - 24			1	24		
			25 - 100	25	4	
47	516-357	(K-osztály): -X0	1,005	-	1	
	516-358	(0-osztály): -X0	1,01 - 1,09	0,01	9	
	516-359	(1-osztály): -X0	1,1 - 1,9	0,1	9	
	516-360	(2-osztály): -X0	1 - 24	1	24	
25 - 100			25	4		
47	516-361	(K-osztály): -X0	1,005	-	1	
	516-362	(0-osztály): -X0	1,01 - 1,19	0,01	19	
	516-363	(1-osztály): -X0	1,2 - 1,9	0,1	8	
	516-364	(2-osztály): -X0	1 - 9	1	9	
10 - 100			10	10		
46	516-394	(K-osztály): -X0	1,001 - 1,009	0,001	9	
	516-395	(0-osztály): -X0	1,01 - 1,09	0,01	9	
	516-396	(1-osztály): -X0	1,1 - 1,9	0,1	9	
	516-397	(2-osztály): -X0	1 - 9	1	9	
10 - 100			10	10		
34	516-178	(K-osztály): -X0	1,0005	-	1	
	516-179	(0-osztály): -X0	1,001 - 1,009	0,001	9	
	516-180	(1-osztály): -X0	1,01 - 1,09	0,01	9	
	516-181	(2-osztály): -X0	1,1 - 1,9	0,1	9	
1 - 5			1	5		
			10	-	1	
32	516-365	(K-osztály): -X0	1,005	-	1	
	516-366	(0-osztály): -X0	1,01 - 1,09	0,01	9	
	516-367	(1-osztály): -X0	1,1 - 1,9	0,1	9	
	516-368	(2-osztály): -X0	1 - 9	1	9	
10 - 30			10	3		
			60	-	1	
8	516-731	(K-osztály): -X0	125 - 175	25	3	
	516-732	(0-as osztály): -X0	200 - 250	50	2	
	516-734	(2-es osztály): -X0	300 - 500	100	3	
	516-733	(1-es osztály): -X0				

Specifikáció

Pontosság EN ISO 3650 (incl. 0,1-0,49 mm)

Suffix No. (-X)
for Selecting Certificate Provided

ISO/DIN/JIS		
Suffix No.	Inspection Certificate	Calibration Certificate
1	○	—
6	○	○

1-es számú utótag nem érvényes a K-osztályra



112 db-os kerámia hasábkészlet



56 db-os kerámia hasábkészlet



32 db-os kerámia hasábkészlet