

Schutzkontakt- Kupplungen - mit Verschraubung, mit Bajonettdeckel



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	746
EAN	4024941007467
Produktgruppe	Schutzkontakt-Kupplung
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Spannung	250V
Frequenz	Wechselstrom (AC)

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP68
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Gehäuse blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschluss technik	Kopfschraubenklemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	130mm
Geräte-Breite	66mm
Geräte-Tiefe	75mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Für Kabel mit einem maximalen Durchmesser 14mm, Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung, mit Hammerzeichen
	Der Bajonetdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,156 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941007467

Logistikdaten	
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,156 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941959209
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,685 kg
Volumen	5.737,5 ccm

