

**Artikelnummer:** 32512

**Kurzbeschreibung:** Complete stelling PROGRESS 500 T, basissectie, zonder achterwand, H 2600 x B 960 x D 300 mm

**Langbeschreibung:** Compleet archiefrek PROGRESS 500 T, basissectie, zonder achterwand, H 2600 x B 960 x D 300 mm:  
<b>Variabel en praktisch </b>De legborden van de PROGRESS-serie 500 T zijn gemaakt van hoogwaardig meubelstaal en worden dankzij het schroefloze insteeksysteem in enkele minuten geassembleerd. De PROGRESS stalen legborden 500



T zijn verkrijgbaar met of zonder achterwand.

- zonder achterwanden
- aangepast aan maphoogte
- gelijk met de vloer met standaard plintafwerking
- Plankstaanders uit doosdelen met gladde fronten
- Rekken 25 mm hoog en in hoogte verstelbaar in stappen van 59 mm
- Kleur: Lichtgrijs (RAL 7035)
- Lengte per legbord: 990 mm
- Draagvermogen per legbord: 300/400 mm diep 60 kg, 600 mm diep 80 kg
- Draagvermogen per legbord: 500 kg
- 2600 mm hoog: 8 legborden = 7 Vijlhoogte

<b>Rekken met achterwanden, zijwanden, deurbevestigingskit enz. - zie toebehoren</b><b>Beveiligingsalarm:</b>Legborden met een hoogte/diepte-verhouding  $\approx 5 : 1$  moeten worden beveiligd tegen kantelen (wand- of vloerverankering).

