

**Artikelnummer:** 96861

**Kurzbeschreibung:** Handtrekwagen, met boorden, luchtbanden, 1160 x 760 mm

**Langbeschreibung:** Handtrekwagen, met boorden, 1160x760 mm: Deze handtrekwagen is van stevig profielstaal gemaakt en heeft houten schotten en een houten bodem van hoeklijsten, die met meerlaags, waterbestendig verlijmd multiplex bekleed zijn.

Het schot aan de voorkant is stevig aan de basisconstructie bevestigd en de andere 3 zijden zijn inklapbaar. De wagen

beschikt over een dissel met veiligheidshandgreep, automatisch gedempte teruggang in ruststand en een draaikrans met kogellager. De wielen hebben een automatische blokkering voor de voorwielen. De wielen zijn naar keuze met rubber- of luchtbanden te bestellen.

[ul]<li> Oppervlak: gepoedercoat gentiaanblauw (RAL 5010)</li><li> Hoogte schot: 220 mm</li><li> Laadoppervlak (bxl): 760 x 1160 mm</li><li> Buitenafm. (bxl): 840 x 1400 mm</li><li> Draagvermogen: 700 kg</li><li> Laadhoogte: 410 mm</li><li>

Rubberbanden: a~ 250 mm x 60 mm breed, gewicht: 87 kg <b>of</b></li><li>

Luchtbanden: a~ 260 mm x 85 mm breed, gewicht: 81 kg</li>[ul]

