

SUCHTABELLE FÜR RECHTECKDOSEN

(Legende Ausführung siehe Seite 12)



| Länge x Breite x Höhe HU in mm HU = Höhe Unterteil | Art.-Nr. | Volumen cm ³ | Ausführung |
|--|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| 70 x 45 x 26/13 | V5-143 | 81,9 | K |
| 70 x 60 x 30 | V4-57 | 126 | B |
| 70 x 60 x 70 | V4-58 | 294 | B |
| 70 x 70 x 6 | V20-6 | 29,4 | PP+F |
| 70 x 70 x 48 | V4-147 | 235 | A |
| 72 x 30 x 31 | V3-29 | 67 | A+R |
| 73 x 42 x 17 | V3-30 | 52 | B |
| 73 x 62 x 16 | V4-59 | 72 | B |
| 73 x 73 x 28 | V4-60 | 149 | A+SCH |
| 74 x 74 x 13/6,5 | V5-24 | 71 ^{1.)} | A+SCH |
| 74 x 74 x 26/19,5 | V5-25 | 142 ^{2.)} | B+K+H |
| 74 x 74 x 39/19,5 | V5-26 | 214 ^{1.)} | B+K+H |
| 75 x 50 x 50 | V8-17 | 187 ^{2.)} | SCH+B |
| 75 x 44 x 30 | V3-31 | 100 | B |
| 75 x 44 x 55/30 | V3-32 | 181 ^{1.)} | B+H |
| 75 x 44 x 65/30 | V3-33 | 215 ^{1.)} | B+H |
| 75 x 44 x 90/30 | V3-34 | 300 ^{1.)} | B+H |
| 75 x 44 x 105/30 | V3-35 | 346 ^{1.)} | B+H |
| 75 x 50 x 33 | V8-1 ^{3.)} | 123 | SCH+B |
| 75 x 50 x 45/38 | V8-2 ^{3.)} | 173 | SCH+B+H |
| 75 x 51 x 12 | V4-61 | 46 | SCH+B |
| 75 x 75 x 17 | V3-36 | 95 | B |
| 75 x 75 x 27 | V3-37 | 150 | B |
| 76 x 50 x 27 | V8-3 ^{3.)} | 102 | SCH+B+H |
| 77 x 55 x 12/6 | V5-27 (W) | 51 ^{1.)} | B+K+H(W) ^{1.)} |
| 77 x 55 x 19/13 | V5-28 (W) | 80,5 ^{1.)} | B+K+H(W) |
| 77 x 55 x 26/13 | V5-29 | 110 ^{1.)} | B+K+H |
| 78 x 30 x 10/5 | V5-51 | 23,4 ^{1.)} | B+K+H |
| 78 x 30 x 18/13 | V5-52 | 42 ^{1.)} | B+K+H |
| 78 x 30 x 26/13 | V5-53 | 61 ^{1.)} | B+K+H |
| 79 x 79 x 34 | V4-62 | 210 | A+R |
| 79 x 79 x 54 | V4-63 | 330 | A+R |
| 80 x 7 x 7 | V4-65 | 39 | B |
| 80 x 50 x 20 | V3-39 | 80 | B+R |
| 80 x 50 x 27 | V3-40 | 108 | B+R |
| 80 x 54 x 17 | V4-66 | 73 | SCH+B |
| 81 x 62 x 21 | V3-41 | 105 | W |
| 81 x 62 x 43 | V3-42 | 215 | W |
| 82 x 31 x 11 | V20-73 | 27,96 | PP+F |
| 82 x 43 x 29 | V3-43 | 102 | E |
| 84 x 49 x 12 | V3-101 | 49 | B,W |
| 84 x 50 x 13/11 | 2427604 | 54,6 | B+H+W |
| 85 x 55 x 43 | LAB-BOX 2 | 201 | B |
| 86 x 34 x 18 | V4-68 | 52 | B |
| 86 x 54 x 5/2,5 | V5-105 | 111 ^{1.)} | B+K+H |
| 86 x 54 x 24/22 | V5-106 | 163 ^{1.)} | B+K+H |

| Länge x Breite x Höhe HU in mm HU = Höhe Unterteil | Art.-Nr. | Volumen cm ³ | Ausführung |
|--|----------|----------------------------|-------------|
| 86 x 54 x 35/33 | V5-107 | 204 ^{1.)} | B+K+H |
| 86 x 54 x 44/22 | V5-108 | 255 ^{1.)} | V+B+K+H |
| 86 x 54 x 55/33 | V5-109 | 306 ^{1.)} | V+B+K+H |
| 86 x 54 x 66/33 | V5-110 | 9 | A |
| 86 x 55 x 2 | V4-116 | 139 | B+S |
| 86 x 76 x 17 | V4-117 | 111 ^{1.)} | SCH+B |
| 86 x 76 x 17/12 | V4-69 | 143 ^{1.)} | SCH+B+H |
| 86 x 76 x 22/17 | V4-125 | 216 ^{1.)} | SCH+B+H |
| 86 x 76 x 33/29 | V4-126 | 55 | SCH+B |
| 86 x 86 x 40 | V20-55 | 295,84 | PP+F |
| 88 x 88 x 25 | V20-54 | 193,6 | PP+F |
| 90 x 51 x 12/8 | V4-70 | 55 | SCH+B |
| 90 x 51 x 35/31 | V4-114 | 160 | SCH |
| 91 x 91 x 12 | V20-53 | 99,37 | PP+F |
| 92 x 59 x 25 | V4-72 | 136 | B |
| 92 x 61 x 15 | V4-146 | 84 | A+G Spielk. |
| 92 x 65 x 17 | V20-203 | 101,66 ^{1.)} | PP+F |
| 92 x 92 x 6 | V20-52 | 50,78 | PP+F |
| 93 x 54 x 32 | V4-73 | 160 | B |
| 95 x 68 x 14 | V3-44 | 90 | B |
| 95 x 68 x 35 | V3-45 | 230 | B |
| 95 x 95 x 14/7 | V5-57 | 113,05 | B+K+H |
| 95 x 95 x 28 | V3-46 | 260 | A |
| 95 x 95 x 29/22 | V5-121 | 262 ^{1.)} | B+K+H |
| 95 x 95 x 44/22 | V5-122 | 397 ^{1.)} | B+K+H |
| 96 x 96 x 27/21 | V3-47 | 245 ^{1.)} | B+H |
| 99 x 54 x 23 | V4-74 | 201,76 | A+S |
| 99 x 59 x 23 | V3-49 | 134 | B+R |
| 99 x 59 x 27 | V3-50 | 158 | B+R |
| 99 x 59 x 35 | V3-51 | 205 | B+R |
| 99 x 59 x 42 | V3-105 | 245 | B+R |
| 99 x 69 x 20 | V4-75 | 136 | A+S+R |
| 100 x 60 x 12/6 | V5-58 | 72 ^{1.)} | B+K+H |
| 100 x 75 x 27 | V8-4 | 200 | B+S+SCH |
| 100 x 86 x 105 | V3-52 | 900 | B milchig |
| 100 x 100 x 40 | V20-12 | 800 | PP+F |
| 101 x 101 x 25 | V20-11 | 92 ^{1.)} | PP+F |
| 101,5 x 101,5 x 94 | V3-48 | 400 | B+R |
| 102 x 25 x 10 | V3-53 | 25 | A |
| 102 x 80 x 14 | V4-76 | 114 | A+S |
| 102 x 85 x 47/40 | V3-54 | 400 ^{1.)} | B+H |
| 103 x 103 x 12 | V20-10 | 127,3 | PP+F |
| 104 x 74 x 12/6 | V5-45 | 270,5 | B+K+H |
| 104 x 74 x 22/16 | V5-46 | 168 ^{1.)} | B+K+H |
| 104 x 71 x 32/16 | V5-47 | 246 ^{1.)} | B+K+H |
| 104 x 95 x 31 | V4-77 | 306 | A+S |

| Länge x Breite x Höhe HU in mm HU = Höhe Unterteil | Art.-Nr. | Volumen cm ³ | Ausführung |
|--|----------------------|----------------------------|------------|
| 105 x 66 x 37 | V4-78 | 256 | B |
| 105 x 95 x 45 | V4-79 | 450 | A+S |
| 105 x 105 x 6 | V20-9 | 66,78 | PP+F |
| 106 x 75 x 46/38 | V8-5 ^{3.)} | 365 ^{1.)} | SCH+B+H |
| 107 x 53 x 18 | V20-75 | 102,07 | PP+F |
| 107 x 53 x 20 | V3-55 | 110 | A |
| 107 x 53 x 22 | V3-56 | 125 | B+S |
| 107 x 53 x 40 | V20-74 | 123 | A+S+R |
| 107 x 75 x 20 | V3-57 | 160 | B |
| 108 x 85 x 33 | V8-6 ^{3.)} | 275 | SCH+B |
| 111 x 51 x 20/11 | V4-80 | 113 ^{1.)} | SCH+B+H |
| 111 x 51 x 35/26 | V4-131 | 150 ^{1.)} | SCH+B+H |
| 111 x 51 x 51/42 | V4-132 | 242 ^{1.)} | SCH+B+H |
| 111 x 52 x 12/6 | V5-117 | 69 ^{1.)} | B+K+H |
| 111 x 52 x 21/15 | V5-118 | 121 ^{1.)} | B+K+H |
| 111 x 52 x 30/15 | V5-119 | 363 ^{1.)} | B+K+H |
| 111 x 78 x 26 | V20-204 | 225,1 | B |
| 115 x 55 x 35/26 | V3-59 | 220 ^{1.)} | B+S+H |
| 115 x 55 x 55/46 | V3-60 | 350 ^{1.)} | B+S+H |
| 115 x 75 x 30 | V3-58 | 255 | B |
| 115 x 85 x 43 | LAB-BOX 3 | 254,15 | B+S+H |
| 115 x 115 x 55/46 | V3-61 | 700 ^{1.)} | B+S+H |
| 116 x 56 x 27 | V4-133 | 175 | B+S |
| 116 x 56 x 37 | V4-134 | 240 | B+S |
| 116 x 56 x 58 | V4-135 | 376 | B+S |
| 117 x 90 x 8/4 | V5-30 | 84 ^{1.)} | B+K+H |
| 117 x 90 x 21/17 | V5-31 | 221 ^{1.)} | B+K+H |
| 117 x 90 x 34/17 | V5-32 | 358 ^{1.)} | B+K+H |
| 120 x 40 x 12/6 | V5-48 | 57,5 ^{1.)} | B+K+H |
| 120 x 40 x 16/10 | V5-49 | 76,6 ^{1.)} | B+K+H |
| 120 x 40 x 20/10 | V5-50 | 96 ^{1.)} | B+K+H |
| 120 x 92 x 17 | V5-61 | 187 | SCH+B |
| 120 x 120 x 28 | V4-81 ^{1.)} | 405 | A+SCH |
| 121 x 121 x 3/1,5 | V5-120 | 44 | K |
| 121 x 121 x 8,5/7 | V5-123 | 124,4 | K |
| 121 x 121 x 14/7 | V5-124 | 204,97 | K |
| 121 x 121 x 23,5/22 | V5-125 | 344,06 | K |
| 121 x 121 x 29/22 | V5-126 | 424,58 | K |
| 121 x 121 x 44/22 | V5-127 | 644,2 | K |
| 123 x 107 x 12 | V5-62 | 158 | SCH+B |
| 123 x 107 x 23 | V5-63 | 302 | SCH+B |
| 123 x 125 x 23 | V5-64 | 354 | SCH+B |
| 127 x 127 x 40 | V20-20 | 645,16 | PP+F |
| 129 x 59 x 25 | V4-84 | 191 | A+S |
| 130 x 32 x 14/7 | V5-33 | 59,3 ^{1.)} | K |
| 130 x 35 x 32 | V3-64 | 145 | B |

Nutzbare Innenmaße in mm.

1.) Das Volumen ist wegen Haubendeckel nur bedingt nutzbar. 2.) Ausführung wahlweise Maßangaben ohne Gewähr, Irrtümer vorbehalten!