


O-Ringe und Dichtungsscheiben



O-Ringe

· zu Anschlussgewinde metrisch oder Pg

Artikel-Nr.:	1000.40.00.08
EAN:	7611614022796
Material	NBR
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Gewinde	M40
Innendurchmesser	36.0 mm
Durchmesser	2.0
Versand	1
Preis/100 ST	26,60 €
Preisgruppe	590