



Stoßdämpfer DYSW-10-17-Y1F

Teilenummer: 548074

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Werte
Baugröße	10
Hub	17 mm
Dämpfung	selbsteinstellend weiche Kennlinie
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	3 m/s
Rückstellzeit kurz	0,2 s
Rückstellzeit lang	1 s
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Dämpfungslänge	17 mm
Max. Anschlagkraft	700 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	8 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	30.000 J
Max. Restenergie	0,03 J
Rückstellkraft	3,5 N
Produktgewicht	67 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoffinformation Kolbenstange	hochlegierter Stahl