

SIDOOR M4 R Getriebemotor, Ritzel rechts, max. 400kg Türgewicht,
Kabellänge 1,5m, 30VDC, -20°C bis +50°C



Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung M4 R

Versorgungsspannung

Bemessungswert (DC) 30 V

Eingangsstrom

Betriebsstrom (Nennwert) 4 A

Leistung

aufgenommene Wirkleistung 120 W

Mechanische Daten

Drehmoment des Drehantriebs (Nennwert) 3 N·m

Geschwindigkeit, max. 0,75 m/s

Übersetzung des Getriebes 15

Anzahl der Impulse je Umdrehung, max. 100

Gewicht der Tür, max. 400 kg

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP

• des Motors IP54

- des Getriebes

IP40

Normen, Zulassungen, Zertifikate

| | |
|------------------------|----|
| CE-Kennzeichen | Ja |
| UL-Zulassung | Ja |
| EAC (former Gost-R) | Ja |
| TÜV-Zulassung | Ja |
| China-RoHS-Konformität | Ja |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--|--------|
| Umgebungstemperatur im Betrieb | |
| • min. | -20 °C |
| • max. | 50 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport | |
| • Lagerung, min. | -40 °C |
| • Lagerung, max. | 85 °C |

Maße

| | |
|---|------------|
| Höhe des Motors | 115 mm |
| Länge des Motors | 275 mm |
| Durchmesser des Motors | 63 mm |
| Breite des Getriebes inklusive Antriebsritzel | 105 mm |
| letzte Änderung: | 25.11.2020 |