

MLFB-Bestelldaten

6SE6400-2FL01-0AB0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Eingang

Phasenzahl	1 AC
Netzspannung	200 ... 240 V

Ausgang

Bemessungsstrom	10,0 A
-----------------	--------

Mechanische Daten

Maße

Breite	73,0 mm
Höhe	200,0 mm
Tiefe	43,5 mm
Schutzart	IP20 / UL open type
Nettogewicht	0,5 kg

Anschlüsse

Netzseitig

Ausführung	Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt	1,00 ... 2,50 mm ²

Lastseitig

Ausführung	Pigtail
Leitungslänge	0,37 m

PE-Anschluss

Ausführung	Stehbolzen M4
------------	---------------

Normen

Normen-Konformität	CE / UL
--------------------	---------