

Cascoo  
Lenkrolle

Traglast 200 kg, Mit Elastik-Bereifung,  
Nabe mit Schwenklager,  
Durchmesser 100 mm, Naben Länge  
40 mm, Felge aus Polyamid,  
Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243371



Lenkrolle

- Traglast 200 kg
- Mit Elastik-Bereifung
- Nabe mit Schwenklager
- Durchmesser 100 mm
- Naben Länge 40 mm
- Felge aus Polyamid
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte
- Schraubloch Abstand 80/77x60 mm

Technische Details

|               |                       |                     |             |
|---------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Fördertechnik | Rollen                | Befestigungselement | Platte      |
| Rollentyp     | Transportgeräterollen | Material Gehäuse    | Stahl       |
| Bauform       | Lenkrolle             | Feststeller         | ohne        |
| Traglast      | 200 kg                | Fadenschutz         | nein        |
| Bereifung     | Elastik               | Nabenlänge          | 40 mm       |
| Rad-Ø         | 100 mm                | Schraubloch Abstand | 80/77x60 mm |

|                |              |                    |                     |
|----------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Material Felge | Polyamid     | Oberfläche Gehäuse | galvanisch verzinkt |
| Radlager       | Schwenklager | Gewicht            | 0,77 kg             |