

RuXXac Schiebebügelwagen Dandy XL

RuXXac
Transportgeräte

Traglast 330 kg, Ladefläche Länge x Breite 935 x 605 mm, Plattform aus Kunststoff, Plattform durchbrochen mit Griffloch, Schiebebügel klappbar, Gestell in grau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Hinterrollen mit Feststeller, Räder mit Vollgummi-Bereifung



Artikelnummer: 273072



Schiebebügelwagen

- Geeignet für ergonomische Transporte
- Traglast 330 kg
- Ladefläche Länge x Breite 935 x 605 mm
- Höhe x Länge x Breite 935 x 995 x 605 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschraubt)
- Plattform aus Kunststoff
- Plattform durchbrochen mit Griffloch
- Plattform wasserfest
- Schiebebügel klappbar
- Gestell in grau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Hinterrollen mit Feststeller
- Räder mit Vollgummi-Bereifung
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Etagen Anzahl	1 Stück
Wagentyp	Plattformwagen	klappbar	ja
Plattformwagentyp	Schiebebügelwagen	Klappfunktion	Schiebebügel klappbar
geeignet für (Anwendung)	ergonomische Transporte	Sicherungsrand	nein
Traglast	330 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk-/2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	935 mm	Bereifung	Vollgummi
Ladeflächenbreite	605 mm	Rad Ausstattung	2 Rollen mit Feststellern
Plattform Konstruktion	durchbrochen	Durchmesser Rad	130 mm
Material Plattform	Kunststoff	Radanordnung	rechteckig
Plattform Ausstattung	Griffloch	Höhe	935 mm
Plattform Ausführung	wasserfest	Länge	995 mm
Aufbauten	keine	Breite	605 mm
nestbar	nein	Farbe	grau
Material	Stahl	Anlieferung	zerlegt
Material Verarbeitung	verschraubt	Gewicht	16,5 kg
Schiebebügel	1 Stück		

Dazu passt auch ...

149734		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
219530		Kunstpflanze Olivenbaum, Höhe 1250 mm, Pflanze aus Polyethylen, Stamm aus Holz, Topf aus Kunststoff in schwarz
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße