

## fetra Niederhubwagen

Traglast 1000 kg, Gabel Länge x Breite 1115 x 153 mm, Tragbreite 526 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 40 x 150 mm, Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 65 x 70 mm

Artikelnummer: 999304



**fetra**  
Transportgeräte

**2**  
YEARS  
WARRANTY

## fetra Niederhub-Gabel- und Plattformwagen

### Traglast 1000 kg

Niederhubwagen

- Traglast 1000 kg
- Gabel Länge x Breite 1115 x 153 mm
- Tragbreite 526 mm
- Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 40 x 150 mm
- Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 65 x 70 mm
- Lenkrollen mit Feststellern
- Hubhöhe 830 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
- Fahrgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- mit Rohr-Schiebebügel
- Bedienung Hub über Fußpedal
- Senkventil über Handhebel bedienbar
- mit Überlastventil
- Kolben verchromt
- Länge x Breite 1640 x 687 mm
- Gewicht 135 kg

- 2 Jahre Garantie

## Technische Details

Hebegerät	Hubwagen	Länge	1640 mm
Hubwagentyp	Scherenhubwagen	Breite	687 mm
Traglast	1000 kg	Material	Stahl
Tragbreite	526 mm	Oberfläche Rahmen	pulverbeschichtet
Länge Gabel	1115 mm	Oberfläche Gabeln	pulverbeschichtet
Breite Gabelzinken	153 mm	Farbe Rahmen	anthrazitgrau // RAL7016
Bedienung Hub	manuell/hydraulisch	Farbe Gabeln	anthrazitgrau // RAL7016
Hubhöhe (min.)	85 mm	Farbe Fahrgestell	anthrazitgrau // RAL7016
Hubhöhe (max.)	830 mm	Oberfläche Fahrgestell	pulverbeschichtet
Material Lenkrollen	Polyurethan	Oberfläche Kolben	verchromt
Breite Lenkräder	40 mm	Garantie	2 Jahre
Durchmesser Lenkräder	150 mm	Absenkfunktion	Senkventil über Handhebel bedienbar
Material Gabelrollen	Nylon	Deichsel Ausführung	mit Rohr-Schiebebügel
Breite Gabelrolle	65 mm	Hub Ausführung	Bedienung Hub über Fußpedal
Durchmesser Gabelrollen	70 mm	Hydraulik Ausstattung	mit Überlastventil
Gabelrollen	Nylon	Gewicht	135 kg
Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern		

## Dazu passt auch ...

149500		Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen
217180		Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
221284		Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz, nahtlos, Größe 9
227875		Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot