

HSM SHREDSTAR S10

6mm

HSM®



Artikelnummer	1042121	Schnittgeschwindigkeit	35,00 mm/s
EAN Code	4026631057714	Geräuschpegel (Leerlauf)	58 dB
Schnittgut		Leistungsaufnahme des Motors	125,0 W
Schnittart	Streifenschnitt	Spannung	230 V
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-2 O-1 T-1 E-2	Frequenz	50 Hz
Sicherheitsstufe (DIN 32757-1)	2	Tiefe	245,0 mm
Schnittbreite	6,00 mm	Breite	345,0 mm
Schnittleistung (80g/m ²)	10 Blatt	Höhe	385,0 mm
Schnittleistung (70g/m ²)	12 Blatt	Gewicht	3,89 kg
Eingabebreite	220,0 mm	Farbe	weiß
Behälter-/Auffangvolumen	18,00 l		

Technische und optische Modifikationen vorbehalten.

Datenschutz für alle. Dieser moderne und kompakte Streifenschnitt-Aktenvernichter mit separatem CD-Schneidwerk vernichtet zuverlässig und leise Daten zu Hause oder im kleinen Büro.

- Automatischer Rücklauf behebt Papierstau.
- Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Geräts an: Power, Papierstau, Überhitzung.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Füllstandanzeige durch Sichtfenster im Auffangbehälter.
- Müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.