



## starr - chrom 350mA LED Einbaustr. 6, 5W IP 44 o.Konverter

Artikel-Nr.: R57884UWWOK

für die Innenanwendung, IP 44 · · Gehäuse: Stahlblech; Sichtblende: Aluminium-Druckguss, Schutzglas  
 · Gehäusefarbe: chrom · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 24° · Leistung: 6,5 W · Lichtfarbe: 2700 K  
 · Lichtstrom: 463 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 30.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC ·  
 Schutzklasse III · · Einbautiefe: 70 mm · Deckenausschnitt: 72 mm · Außendurchmesser: 85 mm ·  
 Energieeffizienzklasse: G · exklusive Konstantstrom-Konverter

### TECHNISCHE DATEN

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Basiseinheitencode     | Stück                    |
| Strichcode (EAN)       | 4012094578842            |
| Katalog Farbcode       | Chrom                    |
| Aussendurchmesser      | 85 mm                    |
| Einbaudurchmesser      | 72 mm                    |
| Einbautiefe            | 70.00 mm                 |
| LED Farbcode           | ca. 2700K ultra warmweiß |
| Lichtstrom pro Leuchte | 463.00 lm                |
| Leuchte                | Inklusive LED            |
| Schutzart IP           | 44                       |





## starr - chrom 350mA LED Einbaustr. 6, 5W IP 44 o.Konverter

Artikel-Nr.: R57884UWWOK

### TECHNISCHE DATEN

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Leistung               | 6,5 W       |
| Strom                  | 350 mA      |
| Sockel-Code            | ohne        |
| Anzahl LEDs            | 1           |
| Gehäuse-Code           | Aluminium   |
| Temperaturbereich      | -20 - 40    |
| Energieeffizienzklasse | EEK-Label_G |
| CRI                    | ≥ 80        |
| Lebensdauer L70B50     | 30.000 h    |





**starr - chrom 350mA LED Einbaustr. 6,**  
**5W IP 44 o.Konverter**  
Artikel-Nr.: R57884UWWOK

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

