

Artikel <i>Article</i>	2741-300-2												
Name <i>Model Name</i>	Büffel Steel 1 Long												
Beschreibung <i>Description</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Passform mit perfektem Tragekomfort - Handangepasste Schnittform mit Flügeldauen - Gewendetes Narbenleder in der Innenhand (Granitgrau) - Spaltleder auf dem Hand- und Daumenrücken (Royalblau) 												
Verpackung <i>Packaging</i>	10 Paar im Bündel. 100 Paar im Karton. <i>10 pairs bundled. 100 pairs in a carton.</i>												
Größe Sizes	6	7	8	9	10	11	12						
		X	X	X	X	X	X						
Eigenschaften <i>Properties</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Gummizug auf dem Rücken - Kevlar mit Stahl-/ Glasseele auf der Innenhand, Molton auf der Rückhand – anatomisch geschnitten - Feste Spaltlederstulpe mit spezieller Stabilisierungsnaht - Naht aus schnittfestem Kevlar - Nahtschutzstreifen ander Finger- und Daumennaht - Länge: 35 cm 												
Einsatzbereiche <i>Areas of application</i>	Feinmechanik <i>Precision engineering</i>		Garten- und Landschaftsbau <i>Gardening and landscaping</i>		Montage <i>Assembly work</i>		Verpackung und Logistik <i>Packaging and logistics</i>						
	X	Handling von Blechen <i>Handling of sheet metal</i>				Produktschutz <i>Product protection</i>							
	X	Handling von Glas <i>Handling of glass</i>				X	in trockener Umgebung <i>in a dry environment</i>						
	X	Handling heißer Teile <i>Handling of hot parts</i>				X	in feuchter Umgebung <i>in humid environment</i>						
	X	Schweißen <i>Welding</i>				X	in schmutziger Umgebung <i>in dirty environment</i>						
		Hoch- und Tiefbau <i>Civil engineering</i>					in öliger Umgebung <i>in oily environment</i>						
Norm	Y	EN 420 CE Cat. 2	Y	EN 388 	Y	EN 407 	Y	EN 12477 (2005/A1:2005:TypA)	ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT				
			4	5	4	4	4	2	3	2	4	X	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
			EN 388				EN 407						
			A	Abriebfestigkeit <i>Abrasion resistance</i>			E	Brennverhalten <i>Burning behavior</i>					
			B	Schnittfestigkeit <i>Cut resistance</i>			F	Kontaktwärme <i>Contact heat</i>					
			C	Weiterreißfestigkeit <i>Tear resistance</i>			G	Konvektive Hitze <i>Convective heat</i>					
			D	Duchstichfestigkeit <i>Puncture resistance</i>			H	Strahlungswärme <i>Radiation heat</i>					
			EN 511				I	Kleine Spritzer geschmolzenes Metall <i>Little spots of melted metal</i>					
			K	Konvektive Kälte <i>Convective cold</i>			J	Große Mengen geschmolzenes Metall <i>Bigger quantities of fluid metal</i>					
			L	Kontaktkälte <i>Contact cold</i>									
			M	Wasserdichtheit <i>Watertightness</i>									
Pflegehinweis <i>Care Instructions</i>					Wäsche oder chemische Reinigung bedarf einer Prüfung. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. <i>Laundry or dry cleaning requires consideration. Please contact us for more information.</i>								
Lagerung <i>Storage</i>	Die Handschuhe sollten an einem trockenen und sauberen Platz gelagert werden. <i>The gloves should be stored in a dry and clean place. Avoid getting them exposed to moisture or high temperatures.</i>												
Entsorgung <i>Disposal</i>	Defekte und/oder nicht mehr benötigte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie dabei die örtlichen Vorschriften bezüglich der Kontamination. <i>Defective and/or no more needed gloves can be disposed of with the household waste. Please pay attention to your local regulations concerning the contamination of the gloves..</i>												
Einschränkungen <i>Limitations</i>	Die Handschuhe schützen nicht vor chemischen, bakteriologischen, elektrostatischen und thermischen Gefahren. Sie sind nicht anwendbar bei Arbeiten mit sich drehenden Gegenständen. Handschuhe, die stark beschädigt sind und keinen Schutz mehr bieten, müssen ausgetauscht werden. <i>This glove does not protect from chemical, bacteriological, electrostatic and thermic hazard. Do not use when working with rotating parts. Used gloves with obvious damage do not offer any protection and must be replaced.</i>												

Kontakt <i>Contact</i>	W+R GmbH Carl-Zeiss-Str. 5 D-72555 Metzingen Tel.: +49 (0)7123 / 9674-0 Fax: +49 (0) 7123 / 9674-44 info@WR24.de www.wr24.de
----------------------------------	--