

## ELECTROCERRADURA DE EMBUTIR PARA PUERTA CORTAFUEGO

### Características Principales

#### Características técnicas

- Caja y frente en acero zincado
- Frente con altura 24mm en acero zincado
- Cuadro manilla 9 mm
- Tensión 12V cc – 800mA
- Rango de utilización hasta 8,0 V
- Reversible (no guarda mano), excepto versión 13160
- **Cierre de día:** mecánico habilitando la manilla con la llave
- **Frecuencia de apertura:** cíclica de 10 aperturas al minuto con temporizador de 3 segundos o 5 aperturas al minuto con temporizador de 5 segundos.

#### Dotación

- Tornillo de fijación del cilindro
- Instrucciones de montaje
- Certificado de conformidad CE

#### Bajo pedido

- Dispositivos antipánico (solo adaptable a la versión 13110)
- Booster 07022-00-0
- Temporizador 07022-20-0
- Cerradero 07073-20-0
- Cuadradillo F01.XXX.XX.0
- Cuadradillo partido 07083-5X-0

#### Funcionamiento

##### Dispositivo Antipánico – Manilla (13110)

Desde el exterior con llave en posición de cierre la manilla esta desactivada y se abre solo eléctricamente.

Desde el interior función antipánico

##### Manilla – Manilla (13100)

Desde el interior y exterior con llave en posición de cierre la manilla esta desactivada y se abre solo eléctricamente.

Con llave en posición de apertura la manilla esta siempre activa mecánicamente por ambos lados

##### Manilla – Manilla (13160)

Desde el exterior con llave en posición de cierre la manilla esta desactivada y se abre solo eléctricamente.


Desde el interior función antipánico de apertura inversa

#### IMPORTANTE

**USAR SIEMPRE EL TORNILLO DE FIJACION EN DOTACION CON LA CERRADURA (O DE LA MISMA MEDIDA M5 X 75 mm)**



| Tipología | Descripción | D.E. Frente Entrada |  | Uds. | Artículo |
|-----------|-------------|---------------------|--|------|----------|
|-----------|-------------|---------------------|--|------|----------|



**Solo Picaporte**

72 24 65 1 1 13100 65 0


- Picaporte accionado por manilla (con "falsa palanca" desactivada)
- Picaporte accionado eléctricamente por manilla (con "falsa palanca" activada mediante la llave)
- Cuadro manilla pasante



**Solo Picaporte (versión antipánico)**

72 24 65 1 1 13110 65 0

- Interior: con dispositivo antipánico y/o llave
- Exterior: picaporte accionado por manilla (con "falsa palanca" desactivada)
- Picaporte accionado eléctricamente por manilla (con "falsa palanca" activada mediante la llave)
- Cuadro manilla partido



**Solo Picaporte invertido (versión antipánico)**

72 24 65 1 1 13160 65 1-2


- Interior: con manilla y/o llave
- Exterior: la llave condena o descondena la manilla y retrae el picaporte
- La manilla retrae el picaporte sólo si esta descondenada.
- Cuadro manilla partido

**Mano:**


- 1=derecha interna
- 2=izquierda interna



**PARA INSTALACIONES EN PUERTAS CON APERTURA INTERIOR**



**Booster** -- -- -- 1 1 07022 00 0  
 Adaptador de tensiones diversas de 12Vcc a (12Vca, 24Vca, 24Vcc)



**Temporizador** -- -- -- 1 1 07022 20 0  
 (adaptable a la versión antipánico)

