

Artikelnummer: 36626

Kurzbeschreibung: Insteekstelling, H 1800 x B 1600 x D 350 mm, gegalvaniseerd

Langbeschrijving: Legbordstelling, H 1800 x D 350 mm, gegalvaniseerd: Individuele oplossingen. Stellingkasten in variabel modulair systeem met optimaal gebruik van de ruimte, hoogte 1800 mm, diepte 350 mm, breedte van 1000 tot 2600 mm. Met deze complete kasten maakt u optimaal gebruik van de beschikbare opslagruimte. Te bestellen in verzinkte uitvoering.



De planken zijn in een raster van 100 mm in hoogte verstelbaar. Uniforme uitvoering:

- Veldbelasting: 500 kg Draagvermogen elke plank: 85 kg bij gelijkmatig verdeelde vrachtStellingbreedte van 1000 en 1200 mm:
- 1 basiskast, 4 plankenStellingbreedte van 1400 mm:
- 1 basiskast van 800 mm breed en 1 aanbouwrek van 600 mm breed 8 plankenStellingbreedte van 1600 mm:
- 1 basiskast van 800 mm breed en 1 aanbouwrek van 800 mm breed 8 plankenStellingbreedte van 1800 mm:
- 1 basiskast van 1000 mm breed en 1 aanbouwrek van 800 mm breed 8 plankenStellingbreedte van 2000 mm:
- 1 basiskast van 1000 mm breed en 1 aanbouwrek van 1000 mm breed 8 plankenStellingbreedte van 2200 mm:
- 1 basiskast van 1200 mm breed en 1 aanbouwrek van 1000 mm breed 8 plankenStellingbreedte van 2400 mm:
- 1 basiskast van 1200 mm breed en 1 aanbouwrek van 1200 mm breed 8 plankenStellingbreedte van 2600 mm:
- 1 basiskast van 1000 mm breed en 2 aanbouwkasten, elke van 800 mm breed 12 plankenVeiligheidsadvies: Stellingen met hoogte-/diepteverhouding $\hat{=}$ 5 : 1 tegen kantelen beveiligen (wand- of vloerverankering).

