

Artikelnummer: 73041

Kurzbeschreibung: Kiepbak type GU, 300 liter, gegalvaniseerd

Langbeschreibung: Kiepbak type GU, 300 liter: Bijzonder geschikt wanneer lage bouwhoogten belangrijk zijn, bijv. aan machinetafels, bij stansen, enz. Gunstige kantelhoek zorgt voor volledige lediging. Ontgrendeling vanaf bestuurdersplaats via trekkabel. Door neerlaten van hefinrichting wordt de kiepbak teruggebracht in de laadpositie. Standaard met afglijbeveiliging en beveiliging tegen onbedoeld kiepen.

[ul] constructie: plaatdikte 3 mm, verstevigde bovenrand kleuren: oranje (RAL 2000), rood (RAL 3000), blauw (RAL 5012), groen (RAL 6011), grijs (RAL 7005) of vuurverzinkt vlg. EN ISO 1461 300 liter afm. uitw.: l 1440 x b 680 x h 580 mm draagverm.: 750 kg gewicht: gelakt 108 kg, verzinkt 118 kg[ul]CE-keurmerk Ta'œV-keurmerkTegen meerprijs leverbaar: olie- en waterdicht gelast (zie toebehoren)

