



## Description:

Bacs t. 3/L, rouge en polypropylène incassable et indéformable (PP) pour s'adapter à un grand nombre de domaines d'utilisation avec une grande variété d'accessoires

- bonne résistance chimique aux graisses, aux résines, aux bases, aux huiles et aux acides
- empilables de façon sécurisée
- taille 3/L en 4 couleurs (rouge, jaune, bleu, vert)
- volumes d'espace/de débordement : 4,24 L / 2,30 L
- Charge admissible 15 kg/capacité d'empilement : 164 kg
- convient pour les aliments, résiste aux températures extrêmes (-20° C à +80° C) et ne contient pas de bisphénol A (BPA)
- 4 logements de cloison max. (transversalement)
- Accessoire séparé : Cloisons de séparation
- multiples possibilités d'agrandissement grâce à différents systèmes de suspension : Rails muraux, panneau mural à fentes, rayonnages fixes et mobiles
- disponible sur demande pour de grandes quantités taille 3/L en matériau conducteur noir : Résistance superficielle 10<sup>3</sup> à 10<sup>6</sup> Ohm
- p=profondeur= 318 mm, l=largeur=146 mm, h=hauteur=127 mm
- Cotes intérieures : 286x130x114 mm

## Informations:

### Article

Numéro d'article	<b>683100</b>
GTIN	<b>4007228704013</b>
Tarif douanier	<b>39231090</b>
Unité d'emballage (VE)	<b>18</b>

Couleur	<b>rouge</b>
Volume en l	<b>4,24</b>
Poids (kg)	<b>0,23</b>
T x B x H (mm)	<b>318 x 146 x 127</b>

### Suremballage

Contenu en morceaux	<b>18</b>
T x B x H (mm)	<b>334 x 422 x 681</b>

Poids par récipient (kg)	<b>4,14</b>
pdf.information.eanPu	<b>4007228931327</b>

### Palette

Nombre de cartons	<b>18</b>
Nombre de couches	<b>3</b>
L x B x H (m)	<b>1,20 x 0,80 x 2,19</b>

Carton par étage	<b>6</b>
Poids brut de la palette (kg)	<b>94,52</b>