

VariIT 501 Wandverteiler "700" 19HE, 950x600x700mm

| | |
|----------------------------|------------|
| Artikelnummer | 26.51.4311 |
| Hersteller | apraNET |
| Hersteller-Art.-Nr. | 501-719-15 |



Das VariIT 501 Gehäuse- und Schranksystem wurde entwickelt für den flexiblen Einsatz in Industrie- und Büroumgebungen. Es umfasst sowohl Wand- als auch kleinere Standverteiler.

- Optimale Zugänglichkeit durch abnehmbare Verkleidungsteile
- Stabile geschweißte Rahmenkonstruktion
- Alternativ mit Türen (Dreipunkt-Verriegelung; Schwenkhebelgriff) oder Hauben (Vorreiber-Verschluss) erhältlich; bei Varianten mit Haube lässt sich die 19"-Ebene vorversetzen
- Flachdach mit vorperforierten Ausbrüchen zur Kabeleinführung oder für Lüftermodul-Aufnahme
- In RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich
- Flexibel zusammenstellbar; großes Sortiment an Zubehörteilen

Wandverteilergehäuse "700"

- Grundgehäuse verschweißt, T = 700 mm
- 19"-Ebene 19 HE, vorne montiert
- Sichttür mit Schwenkhebelverschluss
- Seitenwände geschlossen
- Rückwand geschlossen
- Wandhalterungsset
- Kabeleinführung im Dach und Bodenbereich möglich
- Bürstensatz zur Kabeleinführung im Dachblech / Breakouts
- Erdungsset
- 19"-Schraubenset M 5 (50-fach)

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Hersteller | apraNET |
| Produktgruppe | 19"/-10"-Schränke |
| Produkttyp | Wandschrank |
| Farbe | RAL 7035 Lichtgrau |
| Serverschrank | nein |
| Höheneinheiten HE | 19 |
| Mit Sockel | nein |
| Sockel mit Kippschutz | nein |
| Abmessungen (HxBxT) ohne Sockel | 950 x 600 x 700 mm |
| nutzbare Einbautiefe in mm | 550 |
| Schutzart IP | 20 |
| Front | Glastür mit Rahmen |
| Rückseite | Stecktür |
| Seitenwände | Stecktür |
| 19"-Ebene | vorne |
| Dach | Kabeleinführung möglich |
| Bodenbereich | geschlossen |
| Erdungsset montiert | ja |
| Lüfter nachrüstbar | ja |
| Farbe (Schrankgestell) | RAL 7035 Lichtgrau |
| Farbe (Verkleidungsteile) | RAL 7035 Lichtgrau |
| Höhe | 950 mm |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 700 mm |
| Verpackungshöhe | 1100 mm |
| Verpackungsbreite | 710 mm |

| | |
|------------------|--------|
| Verpackungstiefe | 610 mm |
|------------------|--------|

| | |
|--------------|-------|
| Paketgewicht | 30 kg |
|--------------|-------|