


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 5001 Edelstahlwagen



Etagenwagen mit Rohrschiebebügel aus CNS (Chrom-Nickel-Stahl) und tiefgezogenen Böden CS (Chrom-Stahl) mit umlaufendem Rand, schalldämmend unterfüttert. Kantenschutzecken und Abweiserrollen. Rostfreie Rollen gemäß DIN 18867 Teil 8. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Kugellager, 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage. Tragkraft pro Etage 80 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	120
Etagenhöhen (mm)	230, 850
Nutzflächenlänge (mm)	800
Nutzflächenbreite (mm)	500
Gesamtlänge (mm)	870
Gesamtbreite (mm)	570
Gesamthöhe (mm)	950
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	15
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976050010